


# PHILIPS

## Allavalgusti


Funktsionaalne

Magneos, pindpaigaldusega,  
ruudukujuline

Valge



8719514328860



## Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi õhuke LED-allavalgusti annab loomulikku valgust ja on mõeldud kasutamiseks üldvalgustina. See õhuke meistriteos on madalate lagede jaoks ning loob elegantse õhkkonna kõikjal kodus. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.

### Lihne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.
- Kerge paigaldada

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

### Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal

### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Sobib madalate lagedega Õhuke disain

### Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Kvaliteetne metallmaterjal

Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

## Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 25 000 tunnini.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 2,8 cm
- Pikkus: 21 cm
- Kaal pakendita: 0,36 kg
- Laius: 21 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Lähimõõt: 210 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1350
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: II klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514328860
- Kaal pakendita: 0,430 kg
- Brutokaal: 0,495 kg
- Kõrgus: 22,000 cm
- Pikkus: 3,300 cm
- Laius: 21,500 cm
- Materjali number (12NC): 929002661931



Väljalaske kuupäev:  
2023-01-06  
Versioon: 0.224

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)