

PHILIPS

Einbauspot

Funktional

DIVE SL261

Schwarz

Dimmen



8719514331556



Schaffe die perfekte Atmosphäre mit hochwertigem, dimmbarem Licht.

Schaffe die perfekte Atmosphäre mit dimmbaren Philips LED-Einbauspots. Dimme die Lampen von jedem Ort aus und stelle ein helles Licht für den Alltag oder gemütliche Weißtöne für entspannte Momente ein.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall/Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional

Produktabmessungen und -gewicht

- Ausschnittlänge: 7 cm
- Ausschnittbreite: 7 cm
- Höhe: 5.5 cm
- Länge: 8.5 cm
- Nettogewicht: 0.114 kg
- Einbautiefe: 1.5 cm
- Breite: 8.5 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 85 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 350
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5.5
- IP-Code: IP20 (Front 65)
- Schutzklasse: Klasse II

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Speziell geeignet für: Funktional
- EAN/UPC - Produkt: 8719514331556
- Garantie: 2 Jahr(e)
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Nettogewicht: 0.118 kg
- Ausschnittlänge: 7 cm
- Material: Metall/Kunststoff
- Bruttogewicht: 0.149 kg
- Ausschnittbreite: 7 cm
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Höhe: 9.000 cm
- Höhe: 5.5 cm
- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Länge: 7.500 cm
- Breite: 10.500 cm
- Länge: 8.5 cm
- Nettogewicht: 0.114 kg
- Einbautiefe: 1.5 cm
- Breite: 8.5 cm
- Durchmesser: 85 mm
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 350
- Lichtfarbe: 2700
- LED integriert: Ja
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5.5
- IP-Code: IP20 (Front 65)
- Schutzklasse: Klasse II
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja



Ausstellungsdatum:
2022-05-13
Version: 0.141

© 2022 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com