

# PHILIPS

หลอดไฟ (หรี่แสงได้)

LED

13 วัตต์-100 วัตต์

E27

โทนแสงสีเหลือง

การหรี่ (Dimming)

8719514333635



## พบกับไฟ LED หรี่แสงได้ โทนแสงสีเหลือง

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี

### แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- หรี่แสงได้

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

# ไฮไลท์

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

## หรี่แสงได้

สามารถใช้หลอดไฟนี้กับตัวหรี่ไฟส่วนใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศในแบบที่คุณต้องการด้วยการหรี่แสงที่นุ่มนวลถึง 10% ของระดับแสงสูงสุด กรุณาตรวจสอบแผงฟังก์ชันการใช้งานร่วมกันได้สำหรับความสามารถในการหรี่แสงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวหรี่ไฟของคุณบางตัวจะสามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟนี้ได้

## ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสบตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะ

- หรี่แสงได้: ได้
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝา

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11 cm
- น้ำหนัก: 0.075 kg
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- หมดมุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1521 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอพัจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ที่ทันที
- รหัสสี: 927 | CCT of 2700K

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 70 mA
- ประสิทธิภาพ: 117 lm/W

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514333635
- EOC: 871951433363500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 13-100W A60 E27 2700KFR D AU/NZ

**การใช้พลังงาน**

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.9
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 13 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 100 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความยาว: 11 cm

**ค่าที่กำหนด**

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 1521 lm
- อัตรากำลัง: 13 W

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60 Hz

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514333635
- น้ำหนักสุทธิ: 0.050 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.075 kg
- ความสูง: 15.300 cm
- ความยาว: 6.500 cm
- ความกว้าง: 7.200 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002069579



วันที่ออก: 2021-09-22  
เวอร์ชัน: 0.296

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)