

PHILIPS

Plafonnier

Ventilateur de plafond à LED

Bonheur

White



8719514334441



Un équipement. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière.

Associez une lumière personnalisable à une brise confortable avec le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips avec télécommande. Avec des pales transparentes escamotables lorsqu'elles ne sont pas utilisées et trois réglages d'éclairage SceneSwitch, cette lampe crée l'atmosphère parfaite dans tout espace.

Simple d'utilisation

- Oubliez les ombres tournoyant au plafond : ce ventilateur est doté de pales transparentes escamotables dans la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Choisissez parmi cinq temporisateurs différents pour éteindre la lampe après un certain délai, et réglez-les avec la télécommande.
- Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips a été conçu pour assurer une bonne circulation de l'air et une fiabilité continue dans le temps. Utilisez-le seul ou avec la climatisation pour un refroidissement plus rapide.

Effet de lumière d'ambiance

- Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips offre un éclairage puissant mais confortable pour votre maison, que vous pouvez contrôler avec la télécommande incluse ou un variateur mural.

Qualité supérieure

- Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips est doté d'un moteur silencieux qui assure la circulation de l'air dans la pièce sans bruits notables.

Contrôle

- La télécommande permet de contrôler facilement toutes les fonctions du ventilateur et du plafonnier. Allumez ou éteignez le plafonnier ou le ventilateur, choisissez parmi trois vitesses de ventilation, faites défiler les réglages d'éclairage SceneSwitch, utilisez la fonction de lampe torche ou réglez l'une des cinq minuteries.

Montage

- Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips a réussi des tests de sécurité stricts et intègre des vis anti-chute et une conception robuste ainsi que d'autres caractéristiques de sécurité importantes.

Points forts

Ventilateur de plafond rétractable avec pales transparentes

Oubliez les ombres tournoyant au plafond : ce ventilateur est doté de pales transparentes escamotables dans la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé.

Temporisateurs pratiques

Choisissez parmi cinq temporisateurs différents pour éteindre la lampe après un certain délai, et réglez-les avec la télécommande.

Puissance et fiabilité des performances

Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips a été conçu pour assurer une bonne circulation de l'air et une fiabilité continue dans le temps. Utilisez-le seul ou avec la climatisation pour un refroidissement plus rapide.

Plafonnier à lumière vive mais confortable

Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips offre un éclairage puissant mais confortable pour votre maison, que vous pouvez contrôler avec la télécommande incluse ou un variateur mural.

Moteur silencieux

Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips est doté d'un moteur silencieux qui assure la circulation de l'air dans la pièce sans bruits notables.

Télécommande incluse

La télécommande permet de contrôler facilement toutes les fonctions du ventilateur et du plafonnier. Allumez ou éteignez le plafonnier ou le ventilateur, choisissez parmi trois vitesses de ventilation, faites défiler les réglages d'éclairage SceneSwitch, utilisez la fonction de lampe torche ou réglez l'une des cinq minuteries.

Facile à installer, simple à utiliser

Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips a réussi des tests de sécurité stricts et intègre des vis anti-chute et une conception robuste ainsi que d'autres caractéristiques de sécurité importantes.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal/plastique

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui
- Point focal: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel

Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 41.8 cm
- Longueur: 51 cm
- Poids net: 7.8 kg
- Largeur: 51 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 510 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4500
- Couleur de lumière: 5500-3000-4000
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 45+35
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514334441
 - Poids net: 7.800 kg
 - Poids brut: 10.820 kg
 - Hauteur: 30.000 cm
- Longueur: 55.300 cm
 - Largeur: 55.300 cm
 - Numéro de matériaux (12NC):
929002681501



Date de publication:
2021-09-13
Version: 0.313

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com