PHILIPS

Griestu lampa

LED griestu ventilators

Bliss

Balts



8719514334441



Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Uzstādot Philips LED gaismekli ar ievelkamu griestu ventilatoru iegūsiet pielāgojamu gaismu un ērtu gaisa vēsmu. Komplektā ir ietverta arī tālvadības pults. Ventilatoram ir caurredzamas lāpstiņas, kuras laikā, kad ventilators netiek lietots, var viegli ielocīt gaismeklī, un trīs SceneSwitch gaismas iestatījumi – radiet perfektu atmosfēru jebkurā telpā.

Viegli piedzīvot

- Atvadieties no virpuļojošām ēnām uz griestiem: šim ventilatoram ir caurredzamas lāpstiņas, kuras var ielocīt gaismeklī, kad ventilators netiek izmantots.
- Ērti taimeri
- Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru nodrošina spēcīgu gaisa cirkulāciju un ilgstošu stabilu darbību. Izmantojiet to atsevišķi vai kopā ar gaisa kondicionētāju, ja gaisu nepieciešams dzesēt ātrāk.

Apkārtējā apgaismojuma efekts

- Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru jūsu mājās radīs spēcīgi spilgtu, tomēr ērtu, gaismu, ko varat pārvaldīt, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti vai sienas slēdzi.

Izcila kvalitāte

- Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir aprīkots ar klusu motoru, kas cirkulē telpā esošo gaisu, neradot skaļu troksni.

Vadība

- Izmantojiet tālvadības pulti, lai viegli pārvaldītu visas griestu ventilatora un apgaismojuma funkcijas. Ieslēdziet vai izslēdziet gaismu un ventilatoru, iestatiet vienu no trim ventilatora darbības ātrumiem, pārslēdziet SceneSwitch gaismas iestatījumus, izmantojiet zibspuldzes funkciju vai iestatiet vienu no pieciem taimera laika iestatījumiem.

Uzstādīšana

- Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir izturējis stingru drošības pārbaudi, un papildus citām svarīgām drošības funkcijām tas ir aprīkots arī ar īpašām skrūvēm, kas laika gaitā neizskrūvējas.

Izceltie produkti

Ievelkams griestu ventilators ar caurredzamām lāpstiņām
Atvadieties no virpuļojošām ēnām uz griestiem: šim ventilatoram ir caurredzamas lāpstiņas, kuras var ielocīt gaismeklī, kad ventilators netiek izmantots.

Ērti taimeri
Izvēlieties vienu no pieciem taimera laika iestatījumiem, lai gaisma tiktu izslēgta noteiktā laikā. Iestatīšanai varat arī izmantot tālvadības pulti.

Jaudīga un stabila veiktspēja
Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru nodrošina spēcīgu gaisa cirkulāciju un ilgstošu stabilu darbību. Izmantojiet to atsevišķi vai kopā ar gaisa kondicionētāju, ja gaisu nepieciešams dzesēt ātrāk.

Spilgts, tomēr ērts griestu gaismeklis
Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru jūsu mājās radīs spēcīgi spilgtu, tomēr ērtu, gaismu, ko varat pārvaldīt, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti vai sienas slēdzi.

Kluss motors
Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir aprīkots ar klusu motoru, kas cirkulē telpā esošo gaisu, neradot skaļu troksni.

Komplektā iekļauta tālvadības pults
Izmantojiet tālvadības pulti, lai viegli pārvaldītu visas griestu ventilatora un apgaismojuma funkcijas. Ieslēdziet vai izslēdziet gaismu un ventilatoru, iestatiet vienu no trim ventilatora darbības ātrumiem, pārslēdziet SceneSwitch gaismas iestatījumus, izmantojiet zibspuldzes funkciju vai iestatiet vienu no pieciem taimera laika iestatījumiem.

Viegla uzstādīšana un droša lietošana
Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir izturējis stingru drošības pārbaudi, un papildus citām svarīgām drošības funkcijām tas ir aprīkots arī ar īpašām skrūvēm, kas laika gaitā neizskrūvējas.

Specifikācijas

Dizains un apdare
- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāla/plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā
- Centrālā daļa: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi
- Radīts tieši: Funkcionāls

Produkta izmēri un svars
- Augstums: 41,8 cm
- Garums: 51 cm
- Neto svars: 7,8 kg
- Platums: 51 cm

Serviss
- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija
- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 510 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 4500
- Gaismas krāsa: 5500-3000-4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 45+35
- IP kods: IP 20
- Aizsardzības klase: I klase

8719514334441

Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.362

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com