

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής

Φως ανεμιστήρα οροφής
LED

Bliss

Μαύρο



8719514334465



Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού.

Συνδυάστε προσαρμοζόμενο φωτισμό με ένα άνετο αεράκι με το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips, το οποίο περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο. Με διαφανή πτερύγια που αναδιπλώνονται όταν δεν χρησιμοποιούνται και τρεις ρυθμίσεις φωτισμού SceneSwitch, αυτό το φωτιστικό δημιουργεί την τέλεια ατμόσφαιρα σε οποιονδήποτε χώρο.

Εύκολη χρήση

- Ξεχάστε τις κινούμενες σκιές στην οροφή: αυτός ο ανεμιστήρας έχει διάφανα πτερύγια που αναδιπλώνονται μέσα στο φωτιστικό και δεν φαίνονται όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Επιλέξτε ανάμεσα από πέντε διαφορετικούς χρονοδιακόπτες που σβήνουν το φως μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα — και καθορίστε τους με το τηλεχειριστήριο.
- Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ισχυρή κυκλοφορία του αέρα και συνεχή αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε το μόνο του ή με κλιματισμό για ταχύτερη ψύξη.

Εφέ ατμοσφαιρικού φωτισμού

- Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει δυνατό, έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως για το σπίτι σας, το οποίο μπορείτε να ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται ή με έναν διακόπτη τοίχου.

Κορυφαία ποιότητα

- Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει αθόρυβο μοτέρ που ανακυκλοφορεί τον αέρα στο δωμάτιο χωρίς να παράγει δυνατό θόρυβο.

Έλεγχος

- Το τηλεχειριστήριο παρέχει εύκολο έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες του ανεμιστήρα οροφής και του φωτιστικού. Ανάψτε ή σβήστε τον ανεμιστήρα ή το φως, επιλέξτε από τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες του ανεμιστήρα, επιλέξτε διαδοχικά τις ρυθμίσεις φωτισμού SceneSwitch, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Flashlight ή ορίστε έναν από τους πέντε χρονοδιακόπτες.

Στήριξη

- Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και περιλαμβάνει αγκυρόβιδες και στιβαρή σχεδίαση μαζί με άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

Αναδιπλούμενος ανεμιστήρας οροφής με διάφανα πτερύγια

Ξεχάστε τις κινούμενες σκιές στην οροφή: αυτός ο ανεμιστήρας έχει διάφανα πτερύγια που αναδιπλώνονται μέσα στο φωτιστικό και δεν φαίνονται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Εύχρηστοι χρονοδιακόπτες

Επιλέξτε ανάμεσα από πέντε διαφορετικούς χρονοδιακόπτες που σβήνουν το φως μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα — και καθορίστε τους με το τηλεχειριστήριο.

Ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση

Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ισχυρή κυκλοφορία του αέρα και συνεχή αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε το μόνο του ή με κλιματισμό για ταχύτερη ψύξη.

Έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φωτιστικό οροφής

Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει δυνατό, έντονο και ταυτόχρονα ξεκούραστο φως για το σπίτι σας, το οποίο μπορείτε να ελέγχετε με το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται ή με έναν διακόπτη τοίχου.

Αθόρυβο μοτέρ

Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips προσφέρει αθόρυβο μοτέρ που ανακυκλοφορεί τον αέρα στο δωμάτιο χωρίς να παράγει δυνατό θόρυβο.

Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο παρέχει εύκολο έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες του ανεμιστήρα οροφής και του φωτιστικού. Ανάψτε ή σβήστε τον ανεμιστήρα ή το φως, επιλέξτε από τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες του ανεμιστήρα, επιλέξτε διαδοχικά τις ρυθμίσεις φωτισμού SceneSwitch, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Flashlight ή ορίστε έναν από τους πέντε χρονοδιακόπτες.

Εύκολη εγκατάσταση και ασφαλής χρήση

Το φωτιστικό LED με αναδιπλούμενο ανεμιστήρα οροφής της Philips έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και περιλαμβάνει αγκυρόβιδες και στιβαρή σχεδίαση μαζί με άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό κατασκευής: μέταλλο/πλαστικό

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Λειτουργικότητα

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Ύψος: 41,8 cm
- Μήκος: 51 cm
- Καθαρό βάρος: 7,8 kg
- Πλάτος: 51 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 510 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 4500
- Χρώμα φωτός: 5500-3000-4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 45+35
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514334465
- Καθαρό βάρος: 7,800 kg
- Μικτό βάρος: 10,820 kg
- Ύψος: 30,000 cm
- Μήκος: 55,300 cm
- Πλάτος: 55,300 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929002681601



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-06
Έκδοση: 0.312

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com