PHILIPS

Lampă de plafon

Lampă LED cu ventilator de tavan

Bliss

Negru



8719514334465



O instalaţie de iluminat. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Combinaţi lumina personalizabilă cu o adiere confortabilă prin intermediul lămpii Philips LED cu ventilator retractabil de tavan, care include o telecomandă. Datorită paletelor transparente, care se retrag pentru a nu mai fi vizibile atunci când nu sunt utilizate, și a celor trei setări de lumină SceneSwitch, această lampă creează atmosfera perfectă în orice spaţiu.

Ușor de experimentat

- Spuneţi adio umbrelor care se rotesc pe tavan: acest ventilator are palete transparente care pot fi pliate și introduse în corpul de iluminat atunci când nu sunt folosite.
- Temporizatoare convenabile
- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a fost concepută pentru a asigura o circulaţie puternică a aerului și o fiabilitate continuă în timp. Folosiţi-o în mod independent sau cu aerul condiţionat pentru o răcire mai rapidă.

Efect de lumină ambientală

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuinţa dvs., pe care o puteţi controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Calitate premium

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă un motor silenţios, care circulă aerul din încăpere fără zgomote puternice.

Control

- Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcţiilor lămpii și ventilatorului de tavan. Porniţi sau opriţi lampa sau ventilatorul, alegeţi dintre cele trei viteze de ventilare, treceţi prin setările de lumină SceneSwitch, utilizaţi caracteristica lanternă sau setaţi unul dintre cele cinci temporizatoare.

Montaj

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a satisfăcut condiţiile testelor stricte de siguranţă și include șuruburi rezistente la cădere și un design robust, împreună cu alte caracteristici importante de siguranţă.

Repere

Ventilator retractabil de tavan cu palete transparente
Spuneţi adio umbrelor care se rotesc pe tavan: acest ventilator are palete transparente care pot fi pliate și introduse în corpul de iluminat atunci când nu sunt folosite.

Temporizatoare convenabile
Alegeţi dintre cinci temporizatoare diferite care sting lumina după o anumită perioadă de timp – și setaţi-le cu telecomanda.

Performanţă puternică și fiabilă
Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a fost concepută pentru a asigura o circulaţie puternică a aerului și o fiabilitate continuă în timp. Folosiţi-o în mod independent sau cu aerul condiţionat pentru o răcire mai rapidă.

Lampă de tavan luminoasă și confortabilă
Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuinţa dvs., pe care o puteţi controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Motor silenţios
Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă un motor silenţios, care circulă aerul din încăpere fără zgomote puternice.

Telecomandă inclusă
Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcţiilor lămpii și ventilatorului de tavan. Porniţi sau opriţi lampa sau ventilatorul, alegeţi dintre cele trei viteze de ventilare, treceţi prin setările de lumină SceneSwitch, utilizaţi caracteristica lanternă sau setaţi unul dintre cele cinci temporizatoare.

Instalare ușoară, utilizare sigură
Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a satisfăcut condiţiile testelor stricte de siguranţă și include șuruburi rezistente la cădere și un design robust, împreună cu alte caracteristici importante de siguranţă.

Specificații

Design și finisaj
- Culoare: negru
- Material: metal/plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse
- Concepută special pentru: Funcţional

Dimensiunile și greutatea produsului
- Înălţime: 41,8 cm
- Lungime: 51 cm
- Greutate netă: 7,8 kg
- Lăţime: 51 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Durată de viaţă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 510 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 4500
- Culoare lumină: 5500-3000-4000
- Alimentare de la reţea: 220-240
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 45+35
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514334465
- Greutate netă: 7,800 kg
- Greutate brută: 10,820 kg
- Înălţime: 30,000 cm
- Lungime: 55,300 cm
- Lăţime: 55,300 cm
- Număr material (12NC): 929002681601

Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.367

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com