

PHILIPS

Stropna svetilka

Stropna ventilatorska
svetilka LED

Bliss

Črna



8719514334465



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Združite prilagodljivo svetlobo in prijeten vetrič s Philipsovo zložljivo stropno ventilatorsko svetilko LED z daljinskim upravljalnikom. S svojimi prozornimi lopaticami, ki se zložijo in skrijejo, ko jih ne uporabljate, in tremi nastavitvami svetlobe SceneSwitch bo ta luč ustvarila popolno vzdušje v katerem koli prostoru.

Preprosta uporaba

- Poslovite se od sence vrtečih se lopatic na stropu: ta ventilator ima prozorne lopatice, ki se lahko zložijo v svetilo in skrijejo, ko jih ne uporabljate.
- Piročni časovniki
- Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je bila zasnovana za zagotavljanje učinkovitega kroženja zraka in dolgotrajne zanesljivosti. Uporabite jo lahko samostojno ali s klimatsko napravo za hitrejše hlajenje.

Ambientalni svetlobni učinek

- Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED oddaja močno, a hkrati prijetno svetlobo, ki jo lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom.

Vrhunska kakovost

- Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED ima tih motor, ki omogoča kroženje zraka v prostoru brez glasnega brnenja.

Upravljanje

- Daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij stropnega ventilatorja in svetilke. Z njim lahko vklopite ali izklopite svetilko ali ventilator, izberete eno od treh hitrosti ventilatorja, izbirate med nastavitvami svetlobe SceneSwitch, nastavite funkcijo baterijske svetilke ali enega od petih časovnikov.

Montaža

- Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je prestala stroge varnostne teste, ima vijake, odporne proti padcem, robustno zasnovano in druge pomembne varnostne funkcije.

Značilnosti

Zložljivi stropni ventilator s prozornimi lopaticami

Poslovite se od sence vrtečih se lopatic na stropu: ta ventilator ima prozorne lopatice, ki se lahko zložijo v svetilo in skrijejo, ko jih ne uporabljate.

Priročni časovniki

Nastavite lahko pet različnih časovnikov, ki po določenem času izklopijo vaše svetilo, in to z daljinskim upravljalnikom.

Zmogljivo, zanesljivo delovanje

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je bila zasnovana za zagotavljanje učinkovitega kroženja zraka in dolgotrajne zanesljivosti. Uporabite jo lahko samostojno ali s klimatsko napravo za hitrejše hlajenje.

Svetla, a prijetna stropna svetilka

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED oddaja močno, a hkrati prijetno svetlobo, ki jo lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom.

Tiho delovanje motorja

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED ima tih motor, ki omogoča kroženje zraka v prostoru brez glasnega brnenja.

Priložen daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij stropnega ventilatorja in svetilke. Z njim lahko vklopite ali izklopite svetilko ali ventilator, izberete eno od treh hitrosti ventilatorja, izbirate med nastavitvami svetlobe SceneSwitch, nastavite funkcijo baterijske svetilke ali enega od petih časovnikov.

Enostavna za namestitev, varna za uporabo

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je prestala stroge varnostne teste, ima vijake, odporne proti padcem, robustno zasnovo in druge pomembne varnostne funkcije.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 41,8 cm
- Dolžina: 51 cm
- Neto teža: 7,8 kg
- Širina: 51 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 510 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 4500
- Barva svetlobe: 5500-3000-4000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 45+35
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514334465
- Neto teža: 7,800 kg
- Bruto teža: 10,820 kg
- Višina: 30,000 cm
- Dolžina: 55,300 cm
- Širina: 55,300 cm
- Številka materiala (12NC): 929002681601



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.367

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com