

PHILIPS

Plafoniera

Luce LED per ventilatore a soffitto

Bliss

Oro



8719514334489



Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Combina una luce personalizzabile con una brezza confortevole grazie al ventilatore a soffitto retrattile con luce a LED Philips che include un telecomando. Con lame trasparenti che si nascondono dalla vista quando non sono in uso e tre impostazioni di luce SceneSwitch, questa luce crea l'atmosfera perfetta in qualsiasi ambiente.

Facile da usare

- Non più ombre roteanti sul soffitto: questo ventilatore ha delle pale trasparenti che possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste dalla vista quando non in uso.
- Comodi timer
- Il ventilatore da soffitto retrattile con luce LED Philips è stato progettato per garantire una potente circolazione dell'aria e prestazioni affidabili nel tempo. Usalo da solo o con l'aria condizionata per raffreddare l'aria più velocemente.

Effetto luminoso per creare l'atmosfera

- La luce a LED Philips del ventilatore da soffitto retrattile fornisce nella tua casa un'illuminazione brillante, ma confortevole, che puoi controllare con il telecomando incluso o con un interruttore da parete.

Di prima qualità

- Il ventilatore da soffitto retrattile con luce a LED Philips dispone di un motore silenzioso che fa circolare l'aria nella stanza senza fastidiosi rumori.

Controllo

- Il telecomando consente un facile controllo di tutte le funzioni del ventilatore da soffitto e dell'illuminazione. Puoi accendere o spegnere la luce o il ventilatore, scegliere una delle tre velocità delle pale, scorrere le impostazioni di luce di SceneSwitch, utilizzare la funzione Flashlight o impostare uno dei cinque timer.

Montaggio

- Il ventilatore da soffitto retrattile con luce a LED Philips ha superato severi test di sicurezza, è dotato di viti che impediscono la caduta e di un design robusto insieme ad altre importanti caratteristiche di sicurezza.

In evidenza

Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili

Non più ombre roteanti sul soffitto: questo ventilatore ha delle pale trasparenti che possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste dalla vista quando non in uso.

Comodi timer

Scegli tra cinque timer diversi che spengono la luce dopo un certo periodo di tempo e impostali con il telecomando.

Prestazioni potenti e affidabili

Il ventilatore da soffitto retrattile con luce LED Philips è stato progettato per garantire una potente circolazione dell'aria e prestazioni affidabili nel tempo. Usalo da solo o con l'aria condizionata per raffreddare l'aria più velocemente.

Luce brillante ma confortevole da soffitto

La luce a LED Philips del ventilatore da soffitto retrattile fornisce nella tua casa un'illuminazione brillante, ma confortevole, che puoi controllare con il telecomando incluso o con un interruttore da parete.

Motore silenzioso

Il ventilatore da soffitto retrattile con luce a LED Philips dispone di un motore silenzioso che fa circolare l'aria nella stanza senza fastidiosi rumori.

Telecomando incluso

Il telecomando consente un facile controllo di tutte le funzioni del ventilatore da soffitto e dell'illuminazione. Puoi accendere o spegnere la luce o il ventilatore, scegliere una delle tre velocità delle pale, scorrere le impostazioni di luce di SceneSwitch, utilizzare la funzione Flashlight o impostare uno dei cinque timer.

Facile da installare, sicuro da utilizzare

Il ventilatore da soffitto retrattile con luce a LED Philips ha superato severi test di sicurezza, è dotato di viti che impediscono la caduta e di un design robusto insieme ad altre importanti caratteristiche di sicurezza.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: oro
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 41,8 cm
- Lunghezza: 51 cm
- Peso netto: 7,8 kg
- Larghezza: 51 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 510 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4500
- Colore della luce: 5500-3000-4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 45+35
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514334489
- Peso netto: 7,800 kg
- Peso lordo: 10,820 kg
- Altezza: 30,000 cm
- Lunghezza: 55,300 cm
- Larghezza: 55,300 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002681701



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.369

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com