

PHILIPS

Осветление за таван

LED таванно осветление с
вентилатор

Atlas

Никел



8719514334502



Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление.

Комбинирайте персонализирано осветление с комфортен бриз с LED осветлението на съгваемия вентилатор за таван на Philips, което включва дистанционно управление. С прозрачните перки, които се прибират, когато не се използват, и трите настройки за светлина SceneSwitch това осветление създава перфектна атмосфера във всяко пространство.

Лесно използване

- Сбогувайте се с въртящите се сенки на тавана: този вентилатор има прозрачни лопатки, които могат да се слеят със светлината и остават извън ползрението, когато не се използват.
- Удобни таймери
- Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е проектирано да осигури мощна циркулация на въздуха и непрекъсната надеждност във времето. Използвайте го самостоятелно или с климатик за по-бързо охлаждане.

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips предлага силна и ярка, но същевременно комфортна светлина за вашия дом, която можете да управлявате с включеното дистанционно управление или стенен ключ.

Първокласно качество

- Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е с тих двигател, който спомага за циркулацията на въздуха в стаята без силни звуци.

Бутон

- Дистанционното управление осигурява лесен контрол на всички функции на вентилатора за таван и осветителното тяло. Включвайте или изключвайте осветителното тяло или вентилатора, избирайте от три скорости на вентилатора, преминавайте през настройките на осветлението SceneSwitch, използвайте функцията Flashlight или настройте един от петте таймера.

Монтаж

- Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е преминало строги тестове за безопасност и е с устойчиви на падане болтове и здрав дизайн заедно с други важни функции за безопасност.

Акценти

Прибиращ се вентилатор за таван с прозрачни лопатки

Сбогувайте се с въртящите се сенки на тавана: този вентилатор има прозрачни лопатки, които могат да се слоят със светлината и остават извън ползването, когато не се използват.

Удобни таймери

Изберете измежду пет различни таймера, които изключват осветлението след определен период от време, и ги настройте с дистанционното управление.

Мощна, надеждна производителност

Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е проектирано да осигури мощна циркулация на въздуха и непрекъсната надеждност във времето. Използвайте го самостоятелно или с климатик за по-бързо охлаждане.

Ярко, но удобно осветление за таван

Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips предлага силна и ярка, но същевременно комфортна светлина за вашия дом, която можете да управлявате с включеното дистанционно управление или стенен ключ.

Тих двигател

Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е с тих двигател, който спомага за циркулацията на въздуха в стаята без силни звуци.

Включено дистанционно управление

Дистанционното управление осигурява лесен контрол на всички функции на вентилатора за таван и осветителното тяло. Включвайте или изключвайте осветителното тяло или вентилатора, избирайте от три скорости на вентилатора, преминавайте през настройките на осветлението SceneSwitch, използвайте функцията Flashlight или настройте един от петте таймера.

Лесно инсталиране, безопасно използване

Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е преминало строги тестове за безопасност и е с устойчиви на падане болтове и здрав дизайн заедно с други важни функции за безопасност.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: никел
- Материал: метал/пластмаса

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да
- В средата на стаята: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Функционални

Размери и тегло на продукта

- Височина: 41,8 cm
- Дължина: 48,5 cm
- Нето тегло: 7,5 kg
- Ширина: 48,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 485 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4500
- Цвят на светлината: 5500-3000-4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 45+35
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Дизайн и покритие

- Цвят: никел
- Специално предназначено за: Функционални
- EAN/UPC – продукт: 8719514334502
- Гаранция: 2 години
- Нето тегло: 7,500 kg
- Материал: метал/пластмаса
- Брутно тегло: 10,520 kg
- Регулируемо спот тяло: Не
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80
- Височина: 30,000 cm
- Височина: 41,8 cm
- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Дължина: 55,300 cm
- Ширина: 55,300 cm
- Дължина: 48,5 cm
- Нето тегло: 7,5 kg
- Ширина: 48,5 cm
- Диаметър: 485 mm
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4500
- Цвят на светлината: 5500-3000-4000
- Вграден LED: Да
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 45+35
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Включено дистанционно управление: Да
- В средата на стаята: Да



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.384

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com