

PHILIPS

Deckenleuchte

Deckenventilator mit LED-
Beleuchtung

Atlas

Nickel



8719514334502



Eine Lichtquelle, ein Schalter, drei Lichteinstellungen

Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich bei Nichtgebrauch ein. Dank der drei SceneSwitch Lichteinstellungen schaffst du in jedem Raum die perfekte Atmosphäre.

Einfach in der Handhabung

- Nie wieder rotierende Schatten an der Decke! Dieser Ventilator hat transparente Flügel, die sich in die Leuchte einklappen lassen, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Wähle aus fünf verschiedenen Timern aus, um Dein Licht nach einer bestimmten Zeit auszuschalten – und steuere sie mit der Fernbedienung.
- Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte gewährleistet eine leistungsstarke Luftzirkulation und funktioniert über einen langen Zeitraum gleichbleibend zuverlässig. Er kann als Einzelgerät oder für eine schnellere Klimatisierung mit Klimaanlage verwendet werden.

Umgebungslichteffekt

- Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte spendet ein kraftvoll helles und dennoch komfortables Licht für Dein Zuhause. Du kannst ihn mit der Fernbedienung oder über einen Wandschalter steuern.

Hochwertige Qualität

- Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat einen leisen Motor, der die Luft im Raum ohne laute Geräusche zirkulieren lässt.

Überwachung

- Die Fernbedienung ermöglicht eine einfache Steuerung aller Funktionen des Deckenventilators und des Lichts. Schalte das Licht oder den Lüfter ein oder aus, wähle aus drei Ventilatorgeschwindigkeiten, wähle eine SceneSwitch Lichteinstellung aus, verwende die Flashlight-Funktion oder stelle einen von fünf Timern ein.

Montage

- Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat strenge Sicherheitstests bestanden. Neben anderen wichtigen Sicherheitsmerkmalen verfügt er über Fallschutzschrauben und ein robustes Design.

Besonderheiten

Einziehbarer Deckenventilator mit transparenten Flügeln

Nie wieder rotierende Schatten an der Decke! Dieser Ventilator hat transparente Flügel, die sich in die Leuchte einklappen lassen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Praktische Timer

Wähle aus fünf verschiedenen Timern aus, um Dein Licht nach einer bestimmten Zeit auszuschalten – und steuere sie mit der Fernbedienung.

Leistungsstarke, zuverlässige Leistung

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte gewährleistet eine leistungsstarke Luftzirkulation und funktioniert über einen langen Zeitraum gleichbleibend zuverlässig. Er kann als Einzelgerät oder für eine schnellere Klimatisierung mit Klimaanlage verwendet werden.

Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte spendet ein kraftvoll helles und dennoch komfortables Licht für Dein Zuhause. Du kannst ihn mit der Fernbedienung oder über einen Wandschalter steuern.

Leiser Motor

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat einen leisen Motor, der die Luft im Raum ohne laute Geräusche zirkulieren lässt.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Die Fernbedienung ermöglicht eine einfache Steuerung aller Funktionen des Deckenventilators und des Lichts. Schalte das Licht oder den Lüfter ein oder aus, wähle aus drei Ventilatorgeschwindigkeiten, wähle eine SceneSwitch Lichteinstellung aus, verwende die Flashlight-Funktion oder stelle einen von fünf Timern ein.

Einfache Installation, sichere Verwendung

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat strenge Sicherheitstests bestanden. Neben anderen wichtigen Sicherheitsmerkmalen verfügt er über Fallschutzschrauben und ein robustes Design.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Nickel
- Material: Metall/Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja
- Herzstück: Ja

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 41.8 cm
- Länge: 48.5 cm
- Nettogewicht: 7.5 kg
- Breite: 48.5 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 485 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4500
- Lichtfarbe: 5500-3000-4000
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 45+35

- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514334502
- Nettogewicht: 7.500 kg
- Bruttogewicht: 10.520 kg
- Höhe: 30.000 cm
- Länge: 55.300 cm
- Breite: 55.300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002681801



Ausstellungsdatum:
2021-09-13
Version: 0.312

© 2021 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.