

PHILIPS

Plafón

Luz LED y ventilador de
techo

Atlas

Níquel



8719514334502



Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Haz que tu hogar resulte más agradable con la brisa y la luz adecuadas. Con solo un par de clics en el mando a distancia, el ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips te brinda al mismo tiempo la iluminación y el frescor que necesitas del ventilador. El ventilador con aspas transparentes retráctiles no crea sombras molestas en el techo y, además, las aspas se pueden plegar cuando el ventilador no está en uso. Con todas las ventajas de EyeComfort y la luz ajustable SceneSwitch, satisface todas las necesidades de iluminación para tu espacio.

Fácil de usar

- Despídete de las sombras móviles en el techo: este ventilador dispone de aspas transparentes que se pueden plegar hacia la lámpara y ocultarlas a la vista cuando no se usan.
- Temporizadores prácticos
- El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips se diseñó para garantizar un potente flujo de aire y una fiabilidad constante a lo largo del tiempo. Úsalo solo o con el aire acondicionado para enfriar antes la estancia.

Efecto de iluminación de ambiente

- El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared.

Excelente calidad

- El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips cuenta con un motor silencioso que hace circular el aire en la habitación sin mucho ruido.

Control

- El mando a distancia permite un controlar de forma sencilla todas las funciones del ventilador de techo y la luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna entre los ajustes de luz de SceneSwitch, usa la función de linterna o configura uno de los cinco temporizadores.

Montaje

- El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño robusto, además de otras características de seguridad importantes.

Destacados

Ventilador de techo retráctil con aspas transparentes

Despídete de las sombras móviles en el techo: este ventilador dispone de aspas transparentes que se pueden plegar hacia la lámpara y ocultarlas a la vista cuando no se usan.

Temporizadores prácticos

Elige entre cinco temporizadores distintos que apagan la luz después de un cierto período de tiempo y configúralos con el mando a distancia.

Potencia y rendimiento de confianza

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips se diseñó para garantizar un potente flujo de aire y una fiabilidad constante a lo largo del tiempo. Úsalo solo o con el aire acondicionado para enfriar antes la estancia.

Lámpara de techo luminosa pero cómoda

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared.

Motor silencioso

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips cuenta con un motor silencioso que hace circular el aire en la habitación sin mucho ruido.

Mando a distancia incluido

El mando a distancia permite un control de forma sencilla todas las funciones del ventilador de techo y la luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna entre los ajustes de luz de SceneSwitch, usa la función de linterna o configura uno de los cinco temporizadores.

Instalación sencilla, uso seguro

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño robusto, además de otras características de seguridad importantes.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: níquel
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 41,8 cm
- Longitud: 48,5 cm
- Peso neto: 7,5 kg
- Anchura: 48,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 485 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4500
- Color de la luz: 5500-3000-4000
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 45+35
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

8719514334502

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514334502
- Peso neto: 7,500 kg
- Peso bruto: 10,520 kg
- Altura: 30,000 cm
- Longitud: 55,300 cm
- Anchura: 55,300 cm
- Número de material (12NC):
929002681801



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.390

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com