

PHILIPS

Laevalgusti

Laeventilaatoriga LED-
valgusti

Atlas

Nikkel



8719514334502



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Kombineerige kohandatav valgus ja mugav jahutav tuuleke Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgustiga, millega on kaasas kaugjuhtimispult. Läbipaistvate labadega, mis lähevad sisse, kui neid ei kasutata, ja kolme SceneSwitchi valgusseadistusega loob see valgusti ideaalse atmosfääri igasse ruumi.

Lihntne kogemus

- Jätke hüvasti keerlevate varjudega laes: sellel ventilaatoril on läbipaistvad labad, mis saab valgustisse tõmmata, et neid näha ei oleks, kui ventilaatorit ei kasutata.
- Mugavad taimerid
- Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti on disainitud nii, et oleks tagatud võimas õhuringlus ja püsiv töökindlus. Kasutage seda kas üksi või kiiremaks jahutamiseks koos õhukonditsioneeriga.

Ümbritseva valguse efekt

- Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti pakub teie koju võimsat eredat, kuid samas mugavat valgust, mida saate juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või seinalülitiga.

Parim kvaliteet

- Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgustil on vaikne mootor, mis paneb ruumis oleva õhu ringlema ilma valju müra tegemata.

Juhtseadis

- Kaugjuhtimispult võimaldab hõlpsasti juhtida kõiki laeventilaatori ja valgusti funktsioone. Lülitage valgus või ventilaator sisse või välja, valige kolme ventilaatori kiiruse hulgast, liikuge SceneSwitchi valgusseadistuste vahel, kasutage taskulambi funktsiooni või seadistage üks viiest taimerist.

Kinnitamine

- Philips LED-i sissetömmatava laeventilaatoriga valgusti on läbinud ranged ohutuskatsed ja lisaks muudele olulistele turvaelementidele on sel ka kukkumiskindlad kruvisid ja tugev disain.

Esiletõstetud tooted

Sissetõmmatavate läbipaistvate labadega laeventilaator

Jätke hüvasti keerlevate varjudega laes: sellel ventilaatoril on läbipaistvad labad, mis saab valgustisse tõmmata, et neid näha ei oleks, kui ventilaatorit ei kasutata.

Mugavad taimerid

Valige viie erineva taimeri seast, mis lülitavad teatud aja möödudes valgusti välja, ning seadistage neid kaugjuhtimispuldiga.

Võimas ja töökindel

Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti on disainitud nii, et oleks tagatud võimas õhuringlus ja püsiv töökindlus. Kasutage seda kas üksi või kiiremaks jahutamiseks koos õhukonditsioneeriga.

Ere, aga mugav laevalgusti

Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti pakub teie koju võimsat eredat, kuid samas mugavat valgust, mida saate juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või seinalülitiga.

Vaikne mootor

Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgustil on vaikne mootor, mis paneb ruumis oleva õhu ringlema ilma valju müra tegemata.

Komplekti kuulub kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult võimaldab hõlpsasti juhtida kõiki laeventilaatori ja valgusti funktsioone. Lülitage valgus või ventilaator sisse või välja, valige kolme ventilaatori kiiruse hulgast, liikuge SceneSwitchi valgusseadistuste vahel, kasutage taskulambi funktsiooni või seadistage üks viiest taimerist.

Lihtne paigaldada, ohutu kasutada

Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti on läbinud ranged ohutuskatsed ja lisaks muudele olulistele turvaelementidele on sel ka kukkumiskindlad kruvisid ja tugev disain.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: nickle
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,8 cm
- Pikkus: 48,5 cm
- Kaal pakendita: 7,5 kg
- Laius: 48,5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 485 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 4500
- Valguse värv: 5500-3000-4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 45+35
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Disain ja viimistlus

- Värvus: nickle
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- EAN/UPC – toode: 8719514334502
- Garantii: 2 aastat
- Kaal pakendita: 7,500 kg
- Materjal: metall/plast
- Brutokaal: 10,520 kg
- Kohandata kohtvalgus lambipeas: Ei
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Kõrgus: 30,000 cm
- Kõrgus: 41,8 cm
- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Pikkus: 55,300 cm
- Laius: 55,300 cm
- Pikkus: 48,5 cm
- Kaal pakendita: 7,5 kg
- Laius: 48,5 cm
- Lähimõõt: 485 mm
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 4500
- Valguse värv: 5500–3000–4000
- Integreeritud LED: Jah
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 45+35
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah
- Keskvalgusti: Jah



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.384

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com