

PHILIPS

Lampa sufitowa

Wentylator sufitowy z
oświetleniem LED

Atlas

Nikiel



8719514334502



Jedna oprawa, standardowy włącznik światła, a aż trzy ustawienia oświetlenia.

Chowane wentylatory sufitowe LED firmy Philips z pilotem zdalnego sterowania zapewniają indywidualnie dostosowywane oświetlenie i komfortowy nawiew. Dzięki przezroczystym łopatkom, które chowają się, gdy nie są używane, oraz trzem ustawieniom przełącznika SceneSwitch ta oprawa oświetleniowa pozwala wytworzyć idealną atmosferę w każdej przestrzeni.

Łatwość obsługi

- Zapomnij o wirujących cieniach na suficie: ten wentylator ma składane przezroczyste łopatki, które można złożyć, aby nie rzucały się w oczy, gdy nie są używane.
- Wygodne harmonogramy
- Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips został zaprojektowany, aby zapewnić wydajną cyrkulację powietrza i niezawodność przez długi czas. Można używać go samodzielnie lub z klimatyzacją, aby przyspieszyć chłodzenie.

Efekt światła rozproszonego

- Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips zapewnia mocne, jasne, a jednocześnie komfortowe światło w domu, którym można sterować za pomocą dołączonego pilota lub przełącznika ściennego.

Najwyższa jakość

- Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips jest wyposażony w cichy silnik, który zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez hałasu.

Sterowanie

- Pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę wentylatora sufitowego i oświetlenia. Pozwala włączać i wyłączać światło lub wentylator, wybierać spośród trzech prędkości wentylatora, przełączać się pomiędzy ustawieniami oświetlenia SceneSwitch, używać funkcji latarki lub wybrać jeden z pięciu harmonogramów.

Montaż

- Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips przeszedł rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest wyposażony w śruby zabezpieczające przed upadkiem. Jest solidnie skonstruowany i ma też funkcje bezpieczeństwa.

Zalety

Chowany wentylator sufitowy z przezroczystymi łopatkami

Zapomnij o wirujących cieniach na suficie: ten wentylator ma składane przezroczyste łopatki, które można złożyć, aby nie rzucały się w oczy, gdy nie są używane.

Wygodne harmonogramy

Wybierz jeden z pięciu różnych harmonogramów, które wyłączają światło po określonym czasie — i ustaw je za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Mocna, niezawodna wydajność

Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips został zaprojektowany, aby zapewnić wydajną cyrkulację powietrza i niezawodność przez długi czas. Można używać go samodzielnie lub z klimatyzacją, aby przyspieszyć chłodzenie.

Jasna i komfortowa lampa sufitowa

Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips zapewnia mocne, jasne, a jednocześnie komfortowe światło w domu, którym można sterować za pomocą dołączonego pilota lub przełącznika ściennego.

Cichszy silnik

Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips jest wyposażony w cichy silnik, który zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez hałasu.

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę wentylatora sufitowego i oświetlenia. Pozwala włączać i wyłączać światło lub wentylator, wybierać spośród trzech prędkości wentylatora, przełączać się pomiędzy ustawieniami oświetlenia SceneSwitch, używać funkcji latarki lub wybrać jeden z pięciu harmonogramów.

Łatwa instalacja i bezpieczne użytkowanie

Chowany wentylator sufitowy LED firmy Philips przeszedł rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest wyposażony w śruby zabezpieczające przed upadkiem. Jest solidnie skonstruowany i ma też funkcje bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: nikiel
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 41,8 cm
- Długość: 48,5 cm
- Waga netto: 7,5 kg
- Szerokość: 48,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 485 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500
- Barwa światła: 5500-3000-4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 45+35
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: nikiel
- Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
- EAN/UPC — produkt: 8719514334502
- Gwarancja: 2 lata
- Waga netto: 7,500 kg
- Materiał: metal/plastik
- Waga brutto: 10,520 kg
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Wysokość: 30,000 cm
- Wysokość: 41,8 cm
- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Długość: 55,300 cm
- Szerokość: 55,300 cm
- Długość: 48,5 cm
- Waga netto: 7,5 kg
- Szerokość: 48,5 cm
- Średnica: 485 mm
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500
- Barwa światła: 5500-3000-4000
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 45+35
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak
- Element dekoracyjny: Tak



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.384

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.