

# PHILIPS

Plafon

Lâmpada LED para  
ventoinha de teto

Atlas

Niquel



8719514334502



## Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

Associe uma luz personalizável a uma brisa agradável com a ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips, que inclui um telecomando. Com lâminas transparentes que se retraem quando não estão a ser utilizadas e três definições de luz SceneSwitch, esta luz cria a atmosfera perfeita em qualquer espaço.

### Fácil de experimentar

- Diga adeus às sombras rotativas no teto: esta ventoinha dispõe de lâminas transparentes que podem ser dobradas para a lâmpada e ocultadas quando não estão a ser utilizadas.
- Escolha a partir de cinco temporizadores diferentes que desligam a sua luz após um período de tempo específico e defina-os com o telecomando.
- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips foi concebida para assegurar uma potente circulação de ar e fiabilidade contínua ao longo do tempo. Utilize-a isoladamente ou com ar condicionado para uma refrigeração mais rápida.

### Efeito de luz ambiente

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

#### **Alta qualidade**

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips inclui um motor silencioso que faz circular o ar na divisão sem muito ruído.

#### **controlo**

- O telecomando oferece um controlo fácil de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue a luz ou ventoinha, escolha a partir das três velocidades de ventoinha, percorra as definições de luz SceneSwitch, utilize a funcionalidade de lanterna ou defina um dos cinco temporizadores.

#### **Montagem**

- A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips passou os rigorosos testes de segurança e, juntamente com outras funcionalidades de segurança importantes, inclui parafusos resistente às quedas e um design robusto.

# Destques

## Ventoinha de teto retrátil com lâminas transparentes

Diga adeus às sombras rotativas no teto: esta ventoinha dispõe de lâminas transparentes que podem ser dobradas para a lâmpada e ocultadas quando não estão a ser utilizadas.

## Temporizadores convenientes

Escolha a partir de cinco temporizadores diferentes que desligam a sua luz após um período de tempo específico e defina-os com o telecomando.

## Desempenho potente e fiável

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips foi concebida para assegurar uma potente circulação de ar e fiabilidade contínua ao longo do tempo. Utilize-a isoladamente ou com ar condicionado para uma refrigeração mais rápida.

## Plafon brilhante mas confortável

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

## Motor silencioso

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips inclui um motor silencioso que faz circular o ar na divisão sem muito ruído.

## Telecomando incluído

O telecomando oferece um controlo fácil de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue a luz ou ventoinha, escolha a partir das três velocidades de ventoinha, percorra as definições de luz SceneSwitch, utilize a funcionalidade de lanterna ou defina um dos cinco temporizadores.

## Instalação fácil, utilização segura

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips passou os rigorosos testes de segurança e, juntamente com outras funcionalidades de segurança importantes, inclui parafusos resistente às quedas e um design robusto.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: nickle
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional

## Dimensões e peso do produto

- Altura: 41,8 cm
- Comprimento: 48,5 cm
- Peso líquido: 7,5 kg
- Largura: 48,5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 485 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4500
- Cor da luz: 5500-3000-4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 45+35
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

8719514334502

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514334502
- Peso líquido: 7,500 kg
- Peso bruto: 10,520 kg
- Altura: 30,000 cm
- Comprimento: 55,300 cm
- Largura: 55,300 cm
- Número de material (12NC): 929002681801



Data de publicação:  
2021-10-11  
Versão: 0.314

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)