

PHILIPS

Lampă de plafon

Lampă LED cu ventilator
de tavan

Atlas

Nichel



8719514334502



O instalație de iluminat. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Combinați lumina personalizabilă cu o adiere confortabilă prin intermediul lămpii Philips LED cu ventilator retractabil de tavan, care include o telecomandă. Datorită paletelor transparente, care se retrag pentru a nu mai fi vizibile atunci când nu sunt utilizate, și a celor trei setări de lumină SceneSwitch, această lampă creează atmosfera perfectă în orice spațiu.

Ușor de experimentat

- Spuneți adio umbrelor care se rotesc pe tavan: acest ventilator are palete transparente care pot fi pliate și introduse în corpul de iluminat atunci când nu sunt folosite.
- Temporizatoare convenabile
- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a fost concepută pentru a asigura o circulație puternică a aerului și o fiabilitate continuă în timp. Folosiți-o în mod independent sau cu aerul condiționat pentru o răcire mai rapidă.

Efect de lumină ambientală

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuința dvs., pe care o puteți controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Calitate premium

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă un motor silențios, care circulă aerul din încăperi fără zgomote puternice.

Control

- Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcțiilor lămpii și ventilatorului de tavan. Porniți sau opriți lampa sau ventilatorul, alegeți dintre cele trei viteze de ventilare, treceți prin setările de lumină SceneSwitch, utilizați caracteristica lanternă sau setați unul dintre cele cinci temporizatoare.

Montaj

- Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a satisfăcut condițiile testelor stricte de siguranță și include șuruburi rezistente la cădere și un design robust, împreună cu alte caracteristici importante de siguranță.

Repere

Ventilator retractabil de tavan cu palete transparente

Spuneți adio umbrelor care se rotesc pe tavan: acest ventilator are palete transparente care pot fi pliate și introduse în corpul de iluminat atunci când nu sunt folosite.

Temporizatoare convenabile

Alegeți dintre cinci temporizatoare diferite care sting lumina după o anumită perioadă de timp – și setați-le cu telecomanda.

Performanță puternică și fiabilă

Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a fost concepută pentru a asigura o circulație puternică a aerului și o fiabilitate continuă în timp. Folosiți-o în mod independent sau cu aerul condiționat pentru o răcire mai rapidă.

Lampă de tavan luminoasă și confortabilă

Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuința dvs., pe care o puteți controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Motor silențios

Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan oferă un motor silențios, care circulă aerul din încăperea fără zgomote puternice.

Telecomandă inclusă

Telecomanda oferă un control ușor al tuturor funcțiilor lămpii și ventilatorului de tavan. Porniți sau opriți lampa sau ventilatorul, alegeți dintre cele trei viteze de ventilare, treceți prin setările de lumină SceneSwitch, utilizați caracteristica lanternă sau setați unul dintre cele cinci temporizatoare.

Instalare ușoară, utilizare sigură

Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a satisfăcut condițiile testelor stricte de siguranță și include șuruburi rezistente la cădere și un design robust, împreună cu alte caracteristici importante de siguranță.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: nichel
- Material: metal/plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 41,8 cm
- Lungime: 48,5 cm
- Greutate netă: 7,5 kg
- Lățime: 48,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 485 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500
- Culoare lumină: 5500-3000-4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 45+35
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

Design și finisaj

- Culoare: nichel
- Concepută special pentru: Funcțional
- EAN/UPC – produs: 8719514334502
- Garanție: 2 ani
- Greutate netă: 7,500 kg
- Material: metal/plastic
- Greutate brută: 10,520 kg
- Spot reglabil: Nu
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Înălțime: 30,000 cm
- Înălțime: 41,8 cm
- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Lungime: 55,300 cm
- Lățime: 55,300 cm
- Lungime: 48,5 cm
- Greutate netă: 7,5 kg
- Lățime: 48,5 cm
- Diametru: 485 mm
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500
- Culoare lumină: 5500-3000-4000
- LED integrat: Da
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 45+35
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Telecomandă inclusă: Da
- Piesă centrală: Da



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.384

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com