

PHILIPS

Stropné svietidlo

Stropné LED svietidlo s ventilátorom

Atlas

nikel



8719514334502



Jedno svietidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla.

Skombinujte prispôsobiteľné svetlo s príjemným vánkom v podobe stropného LED svietidla s výsuvným ventilátorom Philips, ktorého súčasťou je aj diaľkové ovládanie. Priehľadné listy vrtule sú ukryté, keď sa nepoužívajú, a tri nastavenia svetla SceneSwitch umožnia vytvoriť dokonalú atmosféru v každom priestore.

Jednoduchá obsluha

- Rozlúčte sa s pohyblivými tieňmi na strop: tento ventilátor má priehľadné čepele, ktoré možno ukryť do svietidla, keď sa nepoužívajú.
- Pohodlné časovače
- Stropné LED svietidlo s výsuvným ventilátorom Philips je navrhnuté na poskytovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu a dlhodobú spoľahlivosť. Používajte ho samostatne alebo v kombinácii s klimatizáciou na rýchlejšie vychladenie miestnosti.

Priestorový svetelný efekt

- Stropné LED svietidlo s výsuvným ventilátorom Philips ponúka veľmi jasné – no zároveň príjemné – osvetlenie vašej domácnosti, ktoré môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

Prvotriedna kvalita

- Stropné LED svietidlo s výsuvným ventilátorom Philips má tichý motor, takže vzduch v miestnosti bude prúdiť nehučne.

Ovládanie

- Diaľkové ovládanie umožňuje jednoduché ovládanie všetkých funkcií stropného ventilátora a svietidla. Umožňuje zapnúť alebo vypnúť svietidlo alebo ventilátor, vybrať z troch rýchlostí ventilátora, prepínať medzi nastaveniami osvetlenia SceneSwitch, používať funkciu Flashlight alebo nastaviť jeden z piatich časovačov.

Montáž

- Stropné LED svietidlo s výsuvným ventilátorom Philips vyhovuje prísny bezpečnostným skúškam a okrem iných dôležitých bezpečnostných prvkov je vybavené samoistiacimi skrutkami a pevnou konštrukciou.

Hlavné prvky

Výsuvný stropný ventilátor s priehľadnými listami vrtule

Rozlúčte sa s pohyblivými tieňmi na stope: tento ventilátor má priehľadné čepele, ktoré možno ukryť do svetidla, keď sa nepoužívajú.

Pohodlné časovače

Vyberte si z piatich rôznych časovačov, ktoré vypnú svetlo po uplynutí určitého času – a nastavte ich pomocou diaľkového ovládania.

Výkonný a spoľahlivý výkon

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips je navrhnuté na poskytovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu a dlhodobú spoľahlivosť. Používajte ho samostatne alebo v kombinácii s klimatizáciou na rýchlejšie vychladenie miestnosti.

Jasné, no príjemné stropné svetidlo

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips ponúka veľmi jasné – no zároveň príjemné – osvetlenie vašej domácnosti, ktoré môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

Tichý motor

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips má tichý motor, takže vzduch v miestnosti bude prúdiť nehučne.

Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

Diaľkové ovládanie umožňuje jednoduché ovládanie všetkých funkcií stropného ventilátora a svetidla. Umožňuje zapnúť alebo vypnúť svetidlo alebo ventilátor, vybrať z troch rýchlostí ventilátora, prepínať medzi nastaveniami osvetlenia SceneSwitch, používať funkciu Flashlight alebo nastaviť jeden z piatich časovačov.

Jednoduchá montáž, bezpečné používanie

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips vyhovuje prísny bezpečnostným skúškam a okrem iných dôležitých bezpečnostných prvkov je vybavené samoistiacimi skrutkami a pevnou konštrukciou.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: niklová
- Materiál: kov/plast

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Výška: 41,8 cm
- Dĺžka: 48,5 cm
- Netto hmotnosť: 7,5 kg
- Šírka: 48,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 485 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 4500
- Farba svetla: 5500-3000-4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 45+35
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: niklová
- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- EAN/UPC – produkt: 8719514334502
- Záruka: 2 roky
- Netto hmotnosť: 7,500 kg
- Materiál: kov/plast
- Brutto hmotnosť: 10,520 kg
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Index podania farieb (CRI): 80
- Výška: 30,000 cm
- Výška: 41,8 cm
- Životnosť až: 15 000 h
- Dĺžka: 55,300 cm
- Šírka: 55,300 cm
- Dĺžka: 48,5 cm
- Netto hmotnosť: 7,5 kg
- Šírka: 48,5 cm
- Priemer: 485 mm
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 4500
- Farba svetla: 5500-3000-4000
- Integrované LED: áno
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 45+35
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno
- Ústredný prvok: áno



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.384

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com