

PHILIPS

Žárovka
(stmívatelná)

LED

7,3–50 W


E27

Plamen

Stmívání



8719514337831



Špičková žárovka LED pro domácnost

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

**Snadno ovladatelné chytré osvětlení pro větší pohodlí
v každodenním životě**


- Stmívatelné a extra teplé bílé světlo

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

Přednosti

Stmívatelné a extra teplé bílé světlo



Dokreslete si atmosféru v domácnosti extra teplým bílým světlem, které si můžete pomoci aplikací nebo hlasového příkazu nastavit na požadovanou úroveň jasů.

Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každé místnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: E27
- Materiál žárovky: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 17,8 cm
- Šířka: 12,5 cm

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200 K
- Jmenovitý světelný tok: 640 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 822 | CCT of 2200K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 87 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Název produktu: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 7,3 W
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 17,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 574381

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514337831
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,2 kg
- Výška: 22,6 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 13 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003061868



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.177

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com