

PHILIPS

Żarówka (z możliwością
przyciemniania)

LED

7,3–50 W


E27

Płomień

Możliwość przyciemniania



8719514337831



Nowoczesna żarówka LED dla domu

Żarówka Philips LED zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

Łatwe w użyciu inteligentne oświetlenie do codziennego użytku


- Możliwość przyciemniania bardzo ciepłego białego światła

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

Zalety

Możliwość przyciemniania bardzo ciepłego białego światła



Popraw atmosferę w swoim domu dzięki wyjątkowo ciepłemu, białemu światłu, które płynnie przyciemnia się za pomocą aplikacji lub głosu do pożądanego poziomu jasności.

Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylu i nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: W niektórych ściemniaczach
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ kulisty bezkierunkowy
- Gniazdo: E27
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 17,8 cm
- Szerokość: 12,5 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szyba

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200 K
- Nominalny strumień świetlny: 640 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 822 | CCT of 2200K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Wydajność: 87 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514337831
- EAN: 871951433783100
- Tytuł produktu: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 7,3 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 17,8 cm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 574381

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514337831
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 22,6 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 13 cm
- Numer materiału (12NC): 929003061868



Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.177

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com