

PHILIPS

Sijalka (z možnostjo zatemnitve)


LED

7,3–50 W


E27

plamen

Možnost zatemnitve



8719514337831



Vrhunska sijalka LED za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Pametna osvetlitev enostavne uporabe za priročnejše vsakdanje življenje


- Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

Značilnosti

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Izboljšajte vzdušje v svojem domu z dodatno toplo belo svetlobo, ki jo je mogoče z aplikacijo ali glasovnim ukazom zatemniti na željeno raven svetlosti.

Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegance in nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: S posameznimi zatemnilniki
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena kroglasta
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Jantarna

Dimenzije sijalke

- Višina: 17,8 cm
- Teža: 0,104 kg
- Širina: 12,5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200 K
- Svetla barva kategorije: plamen
- Nazivni svetlobni tok: 640 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 822 | CCT of 2200K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 43 mA
- Učinkovitost: 87 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Ime izdelka: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 17,8 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 640 lm
- Nazivna moč: 7.3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514337831
- Neto teža: 0,100 kg
- Bruto teža: 0,203 kg
- Višina: 22,600 cm
- Dolžina: 13,000 cm
- Širina: 13,000 cm
- Številka materiala (12NC): 929003061868



Datum izdaje: 2022-01-10
Različica: 0.158

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com