PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

4,2 Вт–40 Вт

E27

очень теплый

Уменьшение яркости света

8719514337879

A G E

Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

Простое в использовании интеллектуальное освещение для большего удобства в повседневной жизни

- Диммируемый невероятно теплый белый свет

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8719514337879

Особенности

Диммируемый невероятно теплый белый свет



Улучшите освещение в своем доме благодаря невероятно теплому белому свету, уровень яркости которого можно плавно регулировать голосом или с помощью приложения.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Лампа в форме шара рассеянного света
- Розетка: E27
- Материал колбы: Стеклянный

Размеры лампы
- Высота: 12,2 см
- Ширина: 8 см

Дизайн и отделка
- Материал: стекло

Срок службы
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 K
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 822 | CCT of 2200K

Прочее
- EyeComfort: Да

Другие характеристики
- Эффективность: 111 лм/Вт

Информация об упаковке
- EAN: 8719514337879
- EOC: 871951433787900
- Название изделия: LEDCLA 40W G80 E27 922 GOLD D 2PF/4

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия
- Длина: 12,2 см

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 574375

Лампа
- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8719514337879
- Масса нетто: 0,09 kg
- Масса брутто: 0,16 kg
- Высота: 18,2 см
- Длина: 8,7 см
- Ширина: 18,3 см
- Номер материала (12NC): 929003061268

Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.176

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com