PHILIPS

Лампа (з регулюванням яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

4,2 Вт – 40 Вт

E27

Полум'я

Регулювання яскравості



8719514337879

A G E



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей, надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним вибором для створення затишної атмосфери.

Просте у використанні розумне освітлення для більш зручного повсякденного життя

- Затемнюване надзвичайно тепле біле світло


Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

8719514337879

Найважливіше

Затемнюване надзвичайно тепле біле світло



Покращте атмосферу у своєму будинку за допомогою надзвичайно теплого білого світла, яке плавно затемнюється за допомогою програми або голосу до бажаного рівня яскравості.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи
- Висота: 12,2 cm
- Ширина: 8 cm

Дизайн та оздоблення
- Матеріал: Скло

Надійність
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 822 | CCT of 2200K

Різне
- EyeComfort: Так

Інші характеристики
- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку
- EAN: 8719514337879
- EOC: 871951433787900
- Назва продукту: LEDCLA 40W G80 E27 922 GOLD D 2PF/4

Споживання енергії
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Рівень енергоефективності: E

Розміри та вага продукту
- Довжина: 12,2 cm

Технічні характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 574375

Лампа
- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514337879
- Вага нетто: 0,09 kg
- Вага брутто: 0,16 kg
- Висота: 18,2 cm
- Довжина: 8,7 cm
- Ширина: 18,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929003061268

Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.176

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com