

# PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

4,2 W - 40 W


E27

Llama

Regulación



8719514337893



## Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

### **Iluminación inteligente y sencilla para hacerte la vida más fácil**


- Luz blanca extracálida regulable

### **Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas**

- Atractiva cuando está encendida o apagada

# Destacados

## Luz blanca extracálida regulable



Mejora el ambiente en tu hogar con luz blanca extracálida que se atenúa

suavemente a través de la aplicación o la voz hasta el nivel de iluminación deseado.

## Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estilo y nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 14 cm
- Anchura: 6,4 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 822 | CCT of 2200K

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficiencia: 111 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8719514337893
- EOC: 871951433789300
- Título del producto: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD D 2PF/4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,2 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 14 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 574378

## La bombilla

- Consistencia del color: 6

8719514337893

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8719514337893
- Peso neto: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 17,7 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 15,5 cm
- Código 12NC: 929003061568



Fecha de emisión:  
2024-02-02  
Versión: 0.176

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)