

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

4,2 Вт–40 Вт


E27

очень теплый

Уменьшение яркости света



8719514337893



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

Простое в использовании интеллектуальное освещение для большого удобства в повседневной жизни


- Диммируемый невероятно теплый белый свет

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Диммируемый невероятно теплый белый свет



Улучшите освещение в своем доме благодаря невероятно теплomu белому свету, уровень яркости которого можно плавно регулировать голосом или с помощью приложения.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

Дизайн и отделка

- Материал: стекло

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 822 | CCT of 2200K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514337893
- EOC: 871951433789300
- Название изделия: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD D 2PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 4,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 574378

Лампа

- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514337893
- Масса нетто: 0,09 kg
- Масса брутто: 0,14 kg
- Высота: 17,7 см
- Длина: 7 см
- Ширина: 15,5 см
- Номер материала (12NC): 929003061568



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.176

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com