

PHILIPS

Milliskin süllyesztett
szpotlámpa toldóelem

Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514338548



Okosvilágítás egyszerűen

A süllyesztett Philips Hue White ambiance Milliskin alumínium szpotlámpa tökéletesen beleillik a környezetébe, és meleg és hideg árnyalatú fehér fényt hoz otthonába. A beépített fényreceptek energizálnak, segítséget jelentenek a koncentrációban, olvasásnál és a pihenésben. A Hue Bridge használatával még több intelligens funkció válik elérhetővé.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Alumínium
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálózoba
- Stílus: Funkcionális
- Típus: Süllyesztett spotlámpa

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,198 kg
- Kivágás hossza: 7,0 cm
- Kivágás szélessége: 7,0 cm
- Hosszúság: 9,0 cm
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 350 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A mellékelt fényforrás fényárama: 350 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- A fénysugár szöge: 40°
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető LED-fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 250 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514338548
- Nettó tömeg: 0,13 kg
- Bruttó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 14,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929003047001



Kiadás dátuma:
2024-02-09
Verzió: 0.388

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com