

# PHILIPS

Rozširujúce zapustené  
bodové svetidlo Milliskin

Hue White ambiance

Obsahuje LED žiarovku GU10

Ovládanie cez Bluetooth alebo  
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo  
hlasom\*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a  
získajte ešte viac funkcií



8719514338548



## Jednoduché inteligentné osvetlenie

Zapustené hliníkové bodové svetidlo Philips Hue White ambiance Milliskin splynie so svojím okolím a ponúkne vám teplé až chladné tóny bieleho svetla a zabudované svetelné recepty vám pomôžu ľahšie naberať energiu, sústrediť sa, čítať a relaxovať. Ak chcete sprístupniť ďalšie funkcie inteligentného osvetlenia, stačí sa pripojiť k zariadeniu Hue Bridge.

### Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom\*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia

# Hlavné prvky

## Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svetidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svetidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

## Ovládanie osvetlenia hlasom\*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

## Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom



Tieto žiarovky a svetidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

## Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústredenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

## Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hliník
- Materiál: syntetický materiál

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Vráťane žiaroviek LED: áno

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Zapustené bodové svetidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,198 kg
- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,0 cm
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,0 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 350 lm
- Životnosť až: 15 000 h
- Výstup príbalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Uhol lúča: 40°
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: II – s dvojistou izoláciou
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný koncovým používateľom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 250 lm

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514338548
- Netto hmotnosť: 0,13 kg
- Brutto hmotnosť: 0,26 kg
- Výška: 14 cm
- Dĺžka: 7,2 cm
- Šírka: 14,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003047001



Dátum vydania:  
2024-02-04  
Verzia: 0.388

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)