

PHILIPS

Вдлъбната спот лампа Centura

Hue White и цветна
светлина

С включена светодиодна лампа
GU10


Bluetooth управление чрез
приложение

Управлявайте чрез приложение
или с глас*

Добавете Hue Bridge, за да
отключите още опции



8719514338920



Лесно интелигентно осветление


Hue Centura предлага перфектната светлинна атмосфера за всеки повод. Идеалният избор за хола и спалнята ви. Контролирайте я мигновено чрез Bluetooth, за да задавате сцени на осветлението в дадена стая, или я сдвоете с Hue Bridge, за да откриете пълния набор от функции за осветление.

Лесно интелигентно осветление

- Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението
- Управлявайте осветлението с гласа си*
- Създайте преживяване по свой вкус с цветното интелигентно осветление
- Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина
- Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си
- Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge

Акценти

Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението



С Bluetooth приложението за Hue можете да управлявате интелигентното осветление Hue в дадена стая в дома си. Добавете до 10 интелигентни лампи и ги управлявайте с едно докосване на бутон на мобилното си устройство.

Управлявайте осветлението с гласа си*



Philips Hue работи с Amazon Alexa и Google Асистент, когато е свързан със съвместимо с Google Nest и Amazon Echo устройство. Лесните гласови команди ви дават възможност да управлявате една или няколко лампи в стаята.

Създайте преживяване по свой вкус с цветното интелигентно осветление



Преобразете дома си с над 16 милиона цвята, които мигновено ще създадат подходяща атмосфера за всяко събитие. С докосването на един бутон можете да изберете празнично осветление за парти, да превърнете хола си в кино салон, да украсите дома си с цветни акценти и много други.

Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина



Тези лампи и осветителни тела предлагат различни нюанси на топла до студена бяла светлина. С пълна димируемост от ярка до приглушена нощна светлина можете да настроите перфектно нюанса и яркостта на осветлението според ежедневните си нужди.

Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си



Направете деня си по-лек и по-приятен с четири предварително зададени варианта за осветление, които са създадени специално за ежедневието ви: „Енергизиране“, „Концентрация“, „Четене“ и „Почивка“. Двата модела със студена светлина – „Енергизиране“ и „Концентрация“ ви помагат да се разсъните сутрин или да се фокусирате, докато моделите с топла светлина – „Четене“ и „Почивка“ ви осигуряват комфорт при четене или ви помагат да се отпуснете.

Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge



Bridge отключва функциите, които правят интелигентното осветление наистина интелигентно – управление далеч от дома, гласово управление, автоматизирано осветление и много други. Добавете Bridge към вашата настройка, за да създадете завладяващи изживявания, възползвайте се от технология, която е сигурна и надеждна, и още. Bridge е ключът към интелигентното осветление, което не сте виждали досега.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Синтетика

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Димиране с приложението на Hue и ключа: Да

Разни

- Специално предназначено за: Всекидневна и спалня, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветително тяло тип „Спот“ за вграждане
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,131 kg
- Дължина на контура: 7.0 cm
- Ширина на контура: 7.0 cm
- Дължина: 9,0 cm
- Разстояние при монтаж: 10 cm
- Ширина: 9,0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Светлоотдаване от 4000 K: 350 lm
- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Обща мощност в лумени на осветителното тяло (скрито): 350 lm
- Включена лампа с мощност в лумени: 350 lm
- Технология на лампите: 240 V
- Цвят на светлината: Светлина 2000 – 6500 Hue White
- Ъгъл на лъча: 40°
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Не
- Брой лампи: 1
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5.7 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 6 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: II – двойна изолация
- Сменяемост на светлинния източник: Подменящ се светодиоден светлинен източник от крайния потребител
- Светлоотдаване при 2700 K: 230 lm

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Приложение Philips Hue: IOS 15 и следващи версии, Android 10.0 и следващи версии

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514338920
- Нето тегло: 0,13 kg
- Брутно тегло: 0,26 kg
- Височина: 14 cm
- Дължина: 7,2 cm
- Ширина: 14,6 cm
- Номер на материала (12NC): 929003047701



Дата на издаване:
2024-02-01
Версия: 0.376

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com