

PHILIPS

Centura süllyesztett szpotlámpa

Hue White and color
ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz


Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514338920



Okosvilágítás egyszerűen

A Hue Centura fényforrás tökéletes fényhatással biztosítja a hangulatot bármilyen alkalomhoz. Nappali és hálószoba hangulatvilágításához és kiemelő világításához ideális. Azonnal megadhat fénybeállításokat egyetlen szobában a Bluetooth-kapcsolattal, vagy csatlakoztathatja egy Hue Bridge-hez, és kihasználhatja az összes intelligens funkciót.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Teremtse személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappaliját moziteremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba, Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,131 kg
- Kivágás hossza: 7,0 cm
- Kivágás szélessége: 7,0 cm
- Hosszúság: 9,0 cm
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 350 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):
350 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:
350 lm
- Fényforrás típusa: 240 V
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
- A fénysugár szöge: 40°
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 5,7 W
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 6 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II – kettős
szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége:
Végfelhasználó által cserélhető LED-
fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 230 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és
újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514338920
- Nettó tömeg: 0,13 kg
- Bruttó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 14,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929003047701



Kiadás dátuma:
2024-02-08
Verzió: 0.376

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com