

# PHILIPS

## Buckram hármas szpotlámpa

Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



8719514339101



## Okosvilágítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance fehér Buckram szpotlámpa három fénysugárral világítja be a helyiséget. A lámpák külön állíthatók, kiemelik a megvilágítani kívánt helyet. A tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsoló vagy Bluetooth azonnali kapcsolást és fénybeállítást tesz lehetővé. A Hue Bridge használatával még több okosvilágítási funkció válik elérhetővé.

### Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

# Fénypontok

## Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás




Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel




Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

## Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Nappali és hálószoza
- Stílus: Modern
- Típus: Spotlámpa
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,225 kg
- Magasság: 10,3 cm
- Hosszúság: 44,8 cm
- Szélesség: 8,2 cm

## Szervíz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 050 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):  
1 050 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:  
350 lm
- A fényforrás a következő  
teljesítményű hagyományos  
fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 1050 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue  
White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 3
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 15 W
- Maximum teljesítményű  
cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt
- A fényforrás cserélhetősége:  
Végfelhasználó által cserélhető LED-  
fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 750 lm

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek  
funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és  
újabb, Android 10.0 és újabb

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514339101
- Nettó tömeg: 1,06 kg
- Bruttó tömeg: 1,58 kg
- Magasság: 124 mm
- Hosszúság: 466 mm
- Szélesség: 133 mm
- Cikkszám (12NC): 929003048001



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.389

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)