

PHILIPS

Gradient Lightstrip, 2 méter

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Íranyítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514339965



Okosvilágítás egyszerűen


A színátmenetes technológiával ellátott fényszalag egyszerre több színben tud világítani. Rugalmas és akár 10 méterre is meghosszabbítható, így ragyogó színkeverékével bármilyen teret varázslatosabbá tehet.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Átmenetek nélküli színkeverés
- Formálja, vágja vagy toldja meg
- Akár 10 méterig hosszabbítható
- Dinamikus fénybeállítások

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappaliját moziteremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Átmenetek nélküli színkeverés



Keverjen több színt átmenetek nélkül egyetlen LED-szalaggal! A színek természetes módon egymásba olvasznak, és gyönyörű fényt sugározva egyedi fényhatást teremtenek.

Formálja, vágja vagy toldja meg

Ez a teljes mértékben rugalmas színátmenetes fényszalag hajlítható és formázható, így tökéletesen a rendelkezésre álló helyhez igazítható. Ha nagyobb a hely, mint a fényszalag hossza, megtoldhatja, ha pedig kisebb, levághatja.

Akár 10 méterig hosszabbítható

A 100 cm-es hosszabbítóelemekkel akár 10 méteresre növelheti a Philips Hue Gradient Lightstrip hosszát. Így nagyobb területeket fedhet le színes és egyenletes fénykeveréssel, és például megvilágíthat egy teljes boltívet vagy egy ágy alatti területet.

Dinamikus fénybeállítások

Tegye még hangulatosabbá a különleges pillanatokat élő fénnnyel! A dinamikus fénybeállításokkal bármilyen helyzetben megteremtheti a tökéletes hangulatot.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: szilikon

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Színváltó (LED): Igen
- Szabályozható: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80

Lightstrip

- Színhőmérséklet: 2000–6500 K
- Vághatóság: Igen
- Toldhatóság: Igen
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 25 000 h
- Teljesítmény: 20 W
- Szélesség: 15 mm
- Hosszúság: 78,7 in
- Szélesség: 0,57 in

Egyéb

- Típus: Fényszalagok

Csomagolási információk

- EAN: 8719514339965

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 20 W
- Készletlenti teljesítményfelvétel: 0,50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,420 kg
- Nettó tömeg: 0,93 lb
- Magasság: 0,55 cm
- Hosszúság: 200 cm
- Szélesség: 1,45 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 800 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Élettartam: 25000h
- Hálózati tápellátás: 100–240 V
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 600 lm

A doboz tartalma

- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffetek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 9.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514339965
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,59 kg
- Magasság: 72 mm
- Hosszúság: 140 mm
- Szélesség: 219 mm
- Cikkszám (12NC): 929002994901



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.411

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com