

PHILIPS

„Gradient
Lightstrip“, 2 metrų

„Hue White and color
ambiance“

Integruota LED

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Valdykite programėlę arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514339965



Paprastas išmanusis apšvietimas

Naudojant gradiento technologiją, ši šviesos juosta vienu metu sujungia skirtingas šviesos spalvas. Ji yra lanksti ir išplečiama iki 10 metrų, todėl bet kurioje erdvėje galite pridėti puikų spalvų derinį.


Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėlę valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Sklandus spalvų persilieėjimas
- Formuokite, nukirpkite ar pailginkite
- Pailginama iki 10 m (33 pėd.)
- Dinaminiai apšvietimo režimai



Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltais ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Sklandus spalvų persilieėjimas



Mėgaukitės sklandžiais įvairių spalvų perėjimais vienu metu, šviečiant vienai šviesos diodų juostai. Spalvos sklandžiai persilieja viena į kitą ir sukuria unikalų apšvietimo efektą.

Formuokite, nukirpkite ar pailginkite

Itin lanksčią gradientinę šviesos juostą galima formuoti ir sulenkti, pritaikant prie erdvės. Jei paviršius didelis, pritvirtinkite gradientinės šviesos juostos ilginamąją dalį, o jei paviršius mažas, nupjaukite juostą iki reikiamo ilgio.

Pailginama iki 32 pėdų

„Philips Hue“ gradientinę šviesos juostą galite pailginti iki 32 pėdų, naudodami 40 in ilginamąsias dalis. Tad net didesnes zonas galite apšviesti sklandžiai besikeičiančių spalvų šviesa, pavyzdžiui, netiesiogine šviesa apšvieskite visą kambarį ar tik zoną po lova.

Dinaminiai apšvietimo režimai

Ypatingas akimirkas sustiprinkite gyva šviesa. Naudokite dinامينius režimus, kad bet kurioje situacijoje sukurtumėte puikią nuotaiką.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Silikonas

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Spalvų keitimas (LED): Taip
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- Integruota LED: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): >80

„Lightstrip“

- Spalvos temperatūra: 2000–6500 K
- Galima nukirpti: Taip
- Galima pailginti: Taip
- Įvesties įtampa: 220V–240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Galingumas: 20 W
- Plotis: 15 mm
- Ilgis: 78,7 in
- Plotis: 0,57 in

Kita

- Tipas: Šviečiančios juostos

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514339965

Energijos sąnaudos

- Galingumas: 20 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,50 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,420 kg
- Grynas svoris: 0,93 lb
- Aukštis: 0,55 cm
- Ilgis: 200 cm
- Plotis: 1,45 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 800 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Veikimo trukmė: 25000h
- Elektros energija: 100–240 V
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti profesionalas
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 1 600 lm

Dėžutės turinys

- Maitinimo adapteris: 1

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- „Philips Hue“ „Bluetooth“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 9.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514339965
- Grynas svoris: 0,42 kg
- Grynas svoris: 0,59 kg
- Aukštis: 72 mm
- Ilgis: 140 mm
- Plotis: 219 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002994901



Išleidimo data:
2024-02-09
Versija: 0.411

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com