

PHILIPS

GU10 — интеллектуальный
точечный светильник (2
шт.)

Hue White & Color
Ambiance

Белый и цветной свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514340084



Удобное и умное освещение

Мгновенно создавайте настроение в любой комнате дома с помощью ламп GU10, которые предлагают миллионы оттенков белого и цветного света, а также подходят для большинства стандартных точечных светильников.

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением*
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge

Особенности

Управляйте одновременно десятками лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Голосовое управление освещением*



Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

Подходящие световые схемы для ежедневных занятий



Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 50x58

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8719514340084

Энергопотребление

- Маркировка энергоэффективности (EEL): G

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 350 лм
- Вес: 51
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: GU10
- Регистрационный номер EPREL: 1508900

Лампа

- Эталонные настройки управления*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Цветовая температура: 2000K-6500K +16 million colors
- Диаметр: 50 мм
- Форм-фактор: GU10
- Высота: 58 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 15 000 часов
- Световой поток: Белый и цветной свет
- Световой поток (люмен): 350 лм при 4000 K
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.8
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5,7 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Глубокая регулировка яркости: Да
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 2

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

8719514340084

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514340084
 - Масса нетто: 0,1 kg
 - Масса брутто: 0,15 kg
 - Высота: 174 мм
- Длина: 72 мм
 - Ширина: 72 мм
 - Номер материала (12NC): 929001953112



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.629

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com