

PHILIPS

GU10 — розумний
прожектор — (2 шт.)

Hue White and Color
Ambiance

Біле та кольорове світло

Миттєве керування через
Bluetooth

Керуйте за допомогою програми
або голосу*

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



8719514340084



Зручне інтелектуальне освітлення

Завдяки мільйонам відтінків білого та кольорового світла й сумісності з більшістю стандартних світильників із цими двома лампами GU10 можна миттєво створити потрібну атмосферу під свій настрій у будь-якій кімнаті оселі.

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Керування освітленням за допомогою голосу*
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

Найважливіше

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

Керування освітленням за допомогою голосу*



Якщо підключити світильники Philips Hue до сумісного пристрою Google Nest або Amazon Echo, вони підтримуватимуть Amazon Alexa та Google Assistant. Це дасть змогу використовувати прості голосові команди, щоб керувати однією лампою або кількома світильниками в кімнаті одночасно.

Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створюйте особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибирати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Характеристики

Розміри лампи

- Розміри (ШхВхГ): 50х58

Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5 %
<H<95 % (без конденсації)
- Температура під час роботи: від -20°C до 45°C

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

Гарантія

- 2 роки: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514340084

Споживання енергії

- Рівень енергоефективності: G

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 350 lm
- Вага: 51
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Патрон/цоколь: GU10
- Реєстраційний номер EPREL: 1508900

Лампа

- Еталонні налаштування керування*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Колірна температура: 2000K-6500K +16 million colors
- Діаметр: 50 mm
- Форм-фактор: GU10
- Висота: 58 mm
- Вхідна напруга: 220V-240V
- Строк служби: 15 000 година (-н)
- Світловий потік: Біле та кольорове світло
- Світловий потік: 350 лм при 4000K
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.8
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 5,7 W
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Глибоке регулювання яскравості: Так
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

Що в коробці?

- Лампи Hue: 2

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Сумісність з HomeKit: Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa, Помічник Google, Apple HomeKit (через Hue Bridge), Microsoft Cortana (через Hue Bridge)

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514340084
- Вага нетто: 0,1 kg
- Вага брутто: 0,15 kg
- Висота: 174 mm
- Довжина: 72 mm
- Ширина: 72 mm
- Номер матеріалу (12NC): 929001953112



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.629

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com