

# PHILIPS

GU10 — интеллектуальный  
точечный светильник (2  
шт.)

Hue White

Мягкий белый свет

Постоянный контроль по  
Bluetooth

Управление из приложения или  
голосом\*

Добавьте блок управления Hue,  
чтобы расширить возможности



8719514340145



## Удобное и умное освещение

Установите эти две умные светодиодные лампы GU10 в светильники акцентного освещения, чтобы получить мягкий белый свет и возможность мгновенного беспроводного регулирования яркости в любой комнате вашего дома.

### Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением\*
- Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge


# Особенности

## Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

## Голосовое управление освещением\*



Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

## Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет



Умные лампы и светильники Hue с регулировкой яркости обеспечивают мягкий белый свет. С их помощью можно добиться яркого дневного либо слабого ночного освещения и создать в доме необходимый уровень теплого света.

## Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

# Технические характеристики

## Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 50x54

## Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N>95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

## Гарантия

- 2 г: Да

**Световые характеристики**

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

**Информация об упаковке**

- EAN: 8719514340145

**Энергопотребление**

- Маркировка энергоэффективности (EEL): F

**Обслуживание**

- Гарантия: 2 года

**Технические характеристики**

- Вес: 51
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: GU10
- Световой поток при 2700K: 400 лм
- Регистрационный номер EPREL: 387863

**Лампа**

- Цветовая температура: 2700K (warm white)
- Диаметр: 50 мм
- Форм-фактор: GU10
- Высота: 54 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 15 000 часов
- Световой поток: Мягкий белый свет
- Световой поток (люмен): 400 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 5,2 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.5
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5,2 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Глубокая регулировка яркости: нет
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

**Комплект поставки**

- Светильники Hue: 2

**Поддержка**

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8719514340145
- Масса нетто: 0,1 kg
- Масса брутто: 0,15 kg
- Высота: 174 мм
- Длина: 72 мм
- Ширина: 72 мм
- Номер материала (12NC): 929001953508



Дата выпуска: 2024-02-04  
Версия: 0.563

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)