

PHILIPS

Kúpeľňové zapustené
stropné svietidlo Adore

Hue White ambiance

Obsahuje LED žiarovku GU10

Ovládanie cez Bluetooth alebo
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



8719514340794



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Pridajte zapustené kúpeľňové bodové svietidlo Philips Hue White ambiance k dispozícii v striebornom prevedení a vychutnajte si vo svojej kúpeľni teplé až chladné biele svetlo so zabudovanými svetelnými receptami. Umožňuje priame ovládanie pomocou funkcie Bluetooth alebo sprístupnenie ďalších funkcií inteligentného osvetlenia zariadením Hue Bridge.

Pohodlné stmievanie

- Spárovanie s bezdrôtovým stmievačom na zaistenie jednoduchého bezdrôtového ovládania

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia

Hlavné prvky

Stmievanie bez potreby inštalácie



Ovládajte svoje svietidlá Philips Hue priamo pomocou bezdrôtového stmievača. Môžete zapínať a vypínať svietidlá, prepínať medzi štyrmi odlišnými svetelnými receptami a stlmiť svetlo na správnu úroveň jas. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bezproblémová. Stačí stmievač spárovať so svietidlom a umiestniť ho kdekoľvek v domácnosti. Skutočne je to také jednoduché.

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svietidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svietidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svietidlo.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom



Tieto žiarovky a svietidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústredenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Chrómová
- Materiál: syntetický materiál

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa
- Štýl: Moderné
- Typ: Zapustené bodové svetidlo
- EyeComfort: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,198 kg
- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,4 cm
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 350 lm
- Životnosť až: 15 000 h
- Výstup príbalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: II – s dvojistou izoláciou
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný koncovým používateľom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 250 lm

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514340794
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,36 kg
- Výška: 140 mm
- Dĺžka: 100 mm
- Šírka: 146 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003055801



Dátum vydania:
2024-02-09
Verzia: 0.417

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com