

PHILIPS

Adore Bathroom szpotlámpa

Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514340855



Okosvilágítás egyszerűen

Villanyozza fel szobáját Philips Hue White ambiance Adore szpotlámpával. A meleg és hideg árnyalatú fehér fény és a beépített fényreceptek energizálnak, segítséget jelentenek a koncentrációban, olvasásnál és a pihenésben. A fények azonnal kapcsolhatók a tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval vagy Bluetooth segítségével. A Hue Bridge használatával még több intelligens funkció válik elérhetővé.

Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényrel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Spotlámpa
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,420 kg
- Magasság: 13,6 cm
- Hosszúság: 7,1 cm
- Szélesség: 12,1 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 350 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A mellékelt fényforrás fényárama: 350 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető LED-fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 250 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514340855
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,62 kg
- Magasság: 185 mm
- Hosszúság: 111 mm
- Szélesség: 181 mm
- Cikkszám (12NC): 929003056101



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.395

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com