

# PHILIPS

## Amaze függeszték

Hue White ambiance

Integrált LED


Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



8719514341074



## Okosvilágítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance Amaze fekete színű függesztett lámpa egyedülálló formája kiválóan illeszkedik bármely konyhához vagy étkezőhöz. A meleg és hideg árnyalatú fehér fény és a számos beépített fényrecept akár a tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval, akár Bluetooth segítségével könnyen beállítható. A Hue Bridge használatával még több okosvilágítási funkció közül válogathat.

### Kényelmes fényerő-szabályozás

- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez


### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



# Fénypontok

## Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

## Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- 4 fényrecept: Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- hue Switch mellékelve: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- A Philips HUE Bridge segítségével bővíthető: Igen
- ZigBee Light Link: Igen

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Függesztekek
- EyeComfort: Igen

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,870 kg
- Magasság: 7,7 cm
- Maximális magasság: 155 cm
- Minimális magasság: 20 cm
- Hosszúság: 43,4 cm
- Szélesség: 43,4 cm

## Szervíz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 2 900 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 204 W
- Fényforrás típusa: 24 V
- Színhőmérséklet: 2200–6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaszálya: F
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 25W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 2 750 lm

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514341074
- Nettó tömeg: 2,87 kg
- Bruttó tömeg: 3,72 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 476 mm
- Szélesség: 456 mm
- Cikkszám (12NC): 929003054901



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.393

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)