

# PHILIPS

Wellner asztali  
lámpa

Hue White ambiance

E27 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



8719514341395



## Okosvilágítás egyszerűen

Legyen meleg és hideg árnyalatú fehér fény az otthonában, és használja az otthona minden szobájának egyedi stílust adó Philips Hue White ambiance Wellner asztali lámpa beépített fényreceptjeit. A fények azonnal kapcsolhatók a tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval vagy Bluetooth segítségével; a Hue Bridge használatával pedig még több intelligens funkció válik elérhetővé.

### Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

# Fénypontok

## Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

## Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Üveg

## További funkcióval/tartozékkal

- 4 fényrecept: Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- hue Switch mellékelve: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Hordozható: Nem
- Tartozék tápegységgel: Igen
- A Philips HUE Bridge segítségével bővíthető: Igen
- ZigBee Light Link: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali és hálószoba
- Stílus: Modern
- Típus: Asztali lámpa
- EyeComfort: Igen

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,415 kg
- Kábelhosszúság: 1,5 m
- Magasság: 19,2 cm
- Hosszúság: 26,8 cm
- Szélesség: 26,8 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 800 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A mellékelt fényforrás fényárama: 806 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 60 W
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 15 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 570 lm

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514341395
- Nettó tömeg: 1,42 kg
- Bruttó tömeg: 2,2 kg
- Magasság: 245 mm
- Hosszúság: 365 mm
- Szélesség: 317 mm
- Cikkszám (12NC): 929003054101



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.386

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)