

PHILIPS

GU10 – Foco inteligente
(pacote de 3)

Hue White and color
ambiance

Luz branca e colorida

Controlo imediato através de
Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para
usufruir de mais opções



8719514342767



Iluminação inteligente fácil


Defina o ambiente de forma instantânea em qualquer divisão da sua casa com estas três lâmpadas GU10, que oferecem milhões de tonalidades de luz branca e colorida e cabem na maioria dos focos convencionais.

Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth




Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria




Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias



Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidas para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 50x58

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<=95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80

Informações da embalagem

- EAN: 8719514342767

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética (EEL): G

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 350 lm
- Peso: 51 g
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Encaixe/casquilho: GU10
- Número de registo EPREL: 1508900

A lâmpada

- Definição de controlo de referência*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatura da cor: 2000K-6500K +16 million colors
- Diâmetro: 50 mm
- Formato: GU10
- Altura: 58 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Vida útil: 15.000 h
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 350 lm a 4000 K
- Consumo máximo em espera: 0.5 W
- Número de ciclos de acendimento: 50.000
- Fator de potência: 0.8
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência: 5,7 W
- Protocolo de comunicação: Bluetooth e Zigbee
- Regulação extensa: Sim
- Atualizável por software: Quando ligado a uma Bridge Hue ou Aplicação Bluetooth

Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 3

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Suporta HomeKit: Yes
- aplicação Philips Hue: IOS 15 e superior, Android 10.0 e superior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit (através de Ponte Hue), Microsoft Cortana (através de Ponte Hue)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514342767
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 174 mm
- Comprimento: 146 mm
- Largura: 72 mm
- Número de material (12NC): 929001953115



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.466

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com