

PHILIPS

Uvučena reflektorska
svjetiljka Milliskin – 3
komada

Hue White Ambiance

1 kom. GU10 žarulje

Upravljanje pomoću funkcije
Bluetooth putem aplikacije

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514342828



Rasvjeta za sve vaše trenutke

Reflektorska ambijentalna svjetiljka Milliskin iz ponude Philips Hue White Ambiance koja se postavlja izravno na strop i koja je izrađena od aluminija savršeno se uklapa u svoju okolinu dok istovremeno pruža raspon od tople do hladne bijele svjetlosti. Svjetiljkom je moguće trenutačno upravljati putem Bluetootha, a moguće je pronaći i više značajki pametne rasvjete upotrebom značajke Hue Bridge.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla koje se mijenja od tople do hladne bijele
- Savršeni recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge

Istaknute znač.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodirnom jednoga gumba na mobitelu.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću svjetla koje se mijenja od tople do hladne bijele



Ove žarulje i rasvjetna tijela daju različite nijanse bijelog svjetla u rasponu od toplog do hladnog. Uz potpunu mogućnost prigušivanja jarkog noćnog svjetla na blago, možete svjetla podesiti na savršenu nijansu i svjetlinu za svakodnevne potrebe.

Savršeni recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti



Olakšajte si dan i učinite ga ugodnijim pomoću četiriju zadanih recepata za rasvjetu pomno izrađenih baš za vaše svakodnevne zadatke: Energize, Concentrate, Read i Relax. Dvije scene hladnih nijansi, „Energize” (Revitalizacija) i „Concentrate” (Koncentracija), omogućuju poletan početak jutra i potiču fokusiranost, dok toplije scene „Read” (Čitanje) i „Relax” (Opuštanje) olakšavaju udobno čitanje i odmaraju um.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Srebrna
- Materijal: Sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da
- LED žarulje u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Dnevna i spavaća soba, Kućni ured i radna soba, Kuhinja
- Stil: Funkcionalno
- Vrsta: Uvučena reflektorska žarulja

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,198 kg
- Dužina proreza: 10 cm
- Širina proreza: 7 cm
- Dužina: 9,0 cm
- Uvučeni dio: 10 cm
- Širina: 9,0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 1.050 lm
- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela (skriveno): 350 lm
- Količina lumena priložene žarulje: 350 lm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1050 lumen
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Kut svjetlosnog snopa: 40°
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Ne
- Broj žarulja: 3
- Snaga žarulje u kompletu: 5.7 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlosti koji može zamijeniti krajnji korisnik
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 750 lm

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514342828
- Neto težina: 0,59 kg
- Bruto težina: 0,86 kg
- Visina: 10 cm
- Dužina: 20,9 cm
- Širina: 21,9 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003045101



Datum izdavanja:
2024-02-08
Verzija: 0.329

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com