

# PHILIPS

Įmontuojamas taškinis  
šviestuvas „Centura“

„Hue White and color  
ambiance“

1 x GU10 lemputė


Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per  
programėlę

Valdykite programėle arba  
balsu\*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad  
galėtumėte naudotis daugiau  
funkcijų



8719514342927



## Paprastas išmanusis apšvietimas

„Hue Centura“ juodas taškinis šviestuvas visais atvejais suteikia puikią atmosferą. Puikiai tinka svetainėje ir miegamajame. Valdykite naudodami „Bluetooth“ ir iš karto nustatykite apšvietimo režimus viename kambaryje arba derinkite su „Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis visomis ypatybėmis.

### Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu\*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis

# Ypatybės

## „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

## Valdykite apšvietimą balsu\*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

## Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

## Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

## Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsiaudrinusias mintis.

## Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanų šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“

yra raktas į išmanų apšvietimą, kokio dar nematėte.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Darbo kabinetui ir studijai, Virtuvei
- Stilius: Praktiškas
- Tipas: Įleidžiamasis taškinis šviestuvai

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,198 kg
- Mažesnis ilgis: 10 cm
- Mažesnis plotis: 7 cm
- Ilgis: 9,0 cm
- Įleidimo gylis: 10 cm
- Plotis: 9,0 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 350 lm
- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 350 lm
- Pridedamos lempučių liumenų galia: 350 lm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 350 lumen
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Šviesos spindulio kampas: 40°
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 5.7 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 230 lm

## Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

8719514342927

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514342927
- Grynasis svoris: 0,2 kg
- Grynasis svoris: 0,33 kg
- Aukštis: 14 cm
- Ilgis: 7,2 cm
- Plotis: 14,6 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003045401



Išleidimo data:  
2024-02-03  
Versija: 0.327

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)