

PHILIPS

G93 gömb – E27-es okos fényforrás

Hue White izzólámpa

Lágy fehér fényű vintage fényforrás

Bluetooth-szal azonnal vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a hangjával*

További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető



8719514343009



Okosvilágítás egyszerűen

Tűnjön ki ezzel a LED-es gömbizzóval, amelyben spirál alakú izzószál fut. Az izzószálas, vintage stílusú, mégis modern fényforrás mindenre képes, amire más okos fényforrások is, többek között szabályozható a fényereje.

Korlátlan lehetőségek

- A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul



Egyesíti a hagyományos izzószálas fényforrást és egy modern átlátszó búrás okos lámpával. Ezek az intelligens retró stílusú LED-es fényforrások ötvözik az egyszerű vintage formatervezést a Philips Hue intelligens világítással.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



Ne kézzel vezérelje világítását, használja inkább a hangját! Egyszerű hangutasításokkal vezérelheti a szoba több lámpáját vagy akár csak egyet. *Együttműködik a Google Assistant és az Amazon Alexa rendszerekkel.

Állítsa be a megfelelő hangulatot lágy fehér fénnel



A Hue fényforrások és lámpatestek lágy fehér fényt adnak. A ragyogó nappali fénytől az alacsony intenzitású éjszakai fényig terjedő fényerő-szabályozással ezek az intelligens lámpák éppen a megfelelő szintű meleg fénnel töltik meg otthonát, amikor arra szüksége van.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 150x4

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C – 45 °C

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514343009

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 70
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényáram 2100 kelvinen: 580 lm
- Fényáram 2700 kelvinen: 580 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 429843

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2100K
- Átmérő: 95 mm
- Kivitel: G93
- Magasság: 150 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 15 000 h
- Fényáram: Lágy fehér fény
- Fényáram (lumen): 550 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 7,2 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.6
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 7,2 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514343009
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,18 kg
- Magasság: 176 mm
- Hosszúság: 100 mm
- Szélesség: 146 mm
- Cikkszám (12NC): 929003051901



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.449

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com