

# PHILIPS

## Závesné svietidlo Ensis

Hue White and color  
ambiance

Integrované LED

Ovládanie cez Bluetooth alebo  
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo  
hlasom\*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a  
získajte ešte viac funkcií



8719514343467



## Jednoduché inteligentné osvetlenie

Štíhly dizajn závesného svietidla Ensis a možnosť nastavenia výšky umožňujú jednoducho skombinovať funkčné a náladové osvetlenie. Funguje ako samostatné svietidlo alebo ako súčasť systému inteligentného osvetlenia v spojení so zariadením Hue Bridge.

### Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom\*
- Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia

# Hlavné prvky

## Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svetidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svetidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

## Ovládanie osvetlenia hlasom\*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

## Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru



Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16 miliónov farieb a pri každej udalosti sa vám okamžite podarí navodiť tú správnu atmosféru. Jedným dotykom tlačidla sa môžete veselo naladiť na večierok, premeniť obývačku na kino, rozjasniť interiér domácnosti farebnými akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.

## Navodíte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom




Tieto žiarovky a svetidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

## Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústredenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

## Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

# Technické údaje

**Dizajn a povrchová úprava**

- Farba: Biela
- Materiál: kov

**Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Moderné
- Typ: Závesné svietidlá
- EyeComfort: Nie

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 3,562 kg
- Maximálna výška: 157 cm
- Minimálna výška: 23,5 cm
- Dĺžka: 129,9 cm
- Šírka: 4 cm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Svetelný tok pri 4 000 K: 5 500 lm
- Životnosť až: 25 000 h
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 175 W
- Technológia žiarovky: 24 V
- Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue White Color Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: G
- Počet žiaroviek: 2
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 79 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: I – s uzemnením
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 4 750 lm

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514343467
- Netto hmotnosť: 3,56 kg
- Brutto hmotnosť: 5,04 kg
- Výška: 157 mm
- Dĺžka: 146 mm
- Šírka: 1 395 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003053301



Dátum vydania:  
2024-02-04  
Verzia: 0.365

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)