

PHILIPS

Įprasta forma

LED

2,3–40 W

E27

Balta

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343726



Skaidrios šviesos diodų žvakės formos lemputės suteikia jūsų namams spindesio

„Philips“ LED lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir puikiai taupo energiją. Savo išgrynintos formos ir elegantišku dizainu ši lemputė puikiai pakeis skaidrias kaitinamąsias lemputes.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Klasikinis stiklinis šviesos diodas

Ypatybės

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Permatomo stiklo dizainas

Jums patinkanti išvaizda ir savybės, kokių tikitės. Klasikinis permatomo stiklo dizainas, atkartojantis nuostabų įprastų lempučių spindinčios šviesos efektą ir idealiai tinkantis visur namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Lemputės apdaila: Skaidrus

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,5 cm
- Plotis: 6 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.
- Jungiklio ciklą skaičius: 500 000

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 485 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514343726
- EOC: 871951434372600
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 40W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 2,3 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,5 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1370027

Lemputė

- Spalvų darna: 6

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514343726
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003066401



Išleidimo data: 2024-02-12
Versija: 0.272

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com