

PHILIPS

Sijalka

LED

2,3–40 W

E27

Bela

Light that's **easy**
on your eyes 



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343726



Prozorne podolgovate sijalke LED dom polepšajo s sijočo svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča jasne sijalke z žarilno nitko.

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 45 let

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Klasična steklena sijalka LED

Značilnosti

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 45 let

Z življenjsko dobo sijalk do 45.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 45 let.

Zasnova s prozornim steklom

Videz, ki ga obožujete, ter delovanje, ki ga pričakujete. Klasična zasnova s prozornim steklom, ki poustvarja čudovito sijočo svetlobo običajnih sijalk, je popolna izbira za vsak prostor doma.

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Prozorna

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,5 cm
- Teža: 0,036 kg
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 51 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h
- Število ciklov preklopa: 500.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Svetla barva kategorije: Bela
- Nazivni svetlobni tok: 485 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 830 | CCT of 3000K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 30 mA
- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514343726
- EOC: 871951434372600
- Ime izdelka: LED CLA 40W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.4
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 2,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,5 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 50.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 485 lm
- Nazivna moč: 2.3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514343726
- Neto teža: 0,030 kg
- Bruto teža: 0,054 kg
- Višina: 14,600 cm
- Dolžina: 6,500 cm
- Širina: 6,300 cm
- Številka materiala (12NC): 929003066401



Datum izdaje: 2022-01-04
Različica: 0.210

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com