

PHILIPS

Žárovka

LED

2,3–40 W

E27

Studená bílá

Light that's **easy**
on your eyes 



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343740



Číré svíčkové LED žárovky dodají vašemu domovu novou jiskru.

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Dlouhá životnost žárovek – až 45 let

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

Přednosti

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Dlouhá životnost žárovek – až 45 let

Díky životnosti až 45 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 45 let.

Provedení s čirým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čirým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Čirá

Rozměry zářivky

- Výška: 10,5 cm
- Hmotnost: 0,036 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 let
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 50 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 500 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index barevného podání (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Kategorie barvy světla: Studená bílá
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 30 mA
- Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514343740
- EOC: 871951434374000
- Název produktu: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 2,3 W
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,5 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 50 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Jmenovitý výkon: 2.3 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Charakteristika zdroje

- EAN/UPC – výrobek: 8719514343740
- Výška: 10,5 cm
- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 let
- Proud žárovky: 30 mA
- Čistá hmotnost: 0,030 kg
- Jmenovitá životnost: 50 000 h
- Konzistence barev: 6
- Zamýšlené použití: Interiér
- Hmotnost: 0,036 kg
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Konzistence barev: 6SDCM
- Hrubá hmotnost: 0,054 kg
- EAN: 8719514343740
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Šířka: 6 cm
- Index barevného podání (CRI): 80
- Výška: 14,600 cm
- EOC: 871951434374000
- Patice: E27
- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- EyeComfort: Ano
- Délka: 6,500 cm
- Název produktu: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4
- Účinnost: 0.4
- Jmenovitý výkon: 2.3 W
- Technologie: LED
- Kategorie barvy světla: Studená bílá
- Šířka: 6,300 cm
- Napětí: 220–240 V
- Typ skla: Čirá
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Číslo materiálu (12NC): 929003066501
- Příkon: 2,3 W
- Délka: 10,5 cm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Frekvence: 50–60 Hz



Datum vydání: 2022-06-11
Verze: 0.209

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com