

PHILIPS

Lyskilde

LED

2,3 W-40 W

E27

Kjølig hvit

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343740



Gi hjemmet det lille ekstra med gjennomsiktige LED- pærer til lysestaker

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

Høydepunkter

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Design i klart glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i klart glass som gjenskaper det vakre, strålende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27

Lyskildens mål

- Høyde: 10,5 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 500 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 485 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514343740
- EL nr: 871951434374000
- Produkttittel: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke: 2,3 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,5 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370028
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Fargekonsistens: 6

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514343740
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003066501



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.171

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com