PHILIPS

Pære

LED


4 W - 60 W

E27

White

Light that's **easy** on your eyes

EyeComfort*



8719514343788

A↑G A



Klare LED kerte pærer giver dit hjem et smukt funklende lys

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design - en perfekt erstatning for dine klare glødepærer.

Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

Vigtigste nyheder

Sparer op til 90 % energi
LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år
Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Designet i klart glas
Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i klart glas, der giver det samme funklende lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære
- Højde: 10,5 cm
- Bredde: 6 cm

Design og finish
- Materiale: Glas

Holdbarhed
- Normeret levetid: 50.000 t
- Antal tændingscyklusser: 500.000

Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 840 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

Diverse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
- Effektivitet: 210 lm/W

Emballageoplysninger
- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Produktets titel: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 4 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærke (EEL): A

Produktmål og -vægt
- Længde: 10,5 cm

Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370029

Pæren
- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8719514343788
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003066701

8719514343788

Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.247

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com