

PHILIPS

Lamp

LED

4 W-60 W

E27

White

Light that's **easy**
on your eyes  EyeComfort®



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



Heldere LED- kaarlampen geven je huis een schitterende uitstraling

LED-lampen van Philips geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een puur en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor heldere gloeilampen.

Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 45 jaar mee

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Kenmerken

Energiebesparing tot wel 90%

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

Lamp met lange levensduur - gaat tot 45 jaar mee

Met een levensduur van maximaal 45.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 45 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Glashelder design

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs met helder glas die het prachtige sprankelende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Helder

Lampafmeting

- Hoogte: 10,5 cm
- Gewicht: 0,036 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 51 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 50.000 hr
- Aantal schakelcycli: 500.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtkleurcategorie: White
- Nominale lichtstroom: 840 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 45 mA
- Rendement: 210 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Producttitel: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,5 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 50.000 hr
- Nominale lichtstroom: 840 lm
- Nominale vermogen: 4 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514343788
- Nettogewicht: 0,030 kg
- Brutogewicht: 0,054 kg
- Hoogte: 14,600 cm
- Lengte: 6,500 cm
- Breedte: 6,300 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003066701



Publicatiedatum:
2022-01-05
Versie: 0.210

© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com