

PHILIPS

Żarówka

LED

4–60 W

E27

Biały

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



Przezroczyste świeceki LED wprowadzą odrobinę blasku do Twojego domu

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki czystemu i eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla przezroczystych żarówek.

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Rozwiązanie korzystne dla portfela i środowiska
- Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Klasyczne szkło LED

Zalety

Oszczędność do 90% energii

Technologia LED umożliwia zaoszczędzenie nawet 90% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się w krótkim czasie i pozwoli oszczędzać pieniądze przez kolejne lata. Możesz też zadbać o środowisko naturalne.

Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 45 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 45 lat.

Szkło przezroczyste

Wygląd, który kochasz, i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła przezroczystego, odwzorowujące piękne rozświetlenie tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Przezroczysty
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,5 cm
- Szerokość: 6 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szyba

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000 h
- Liczba cykli pracy: 500 000

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Nominalny strumień świetlny: 840 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 830 | CCT of 3000K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Wydajność: 210 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514343788
- EAN: 871951434378800
- Tytuł produktu: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 4 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A

Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,5 cm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 1370029

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514343788
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm
- Numer materiału (12NC): 929003066701



Data wydania:
2024-02-05
Wersja: 0.245

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com